

IE-BP-V01P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

Allmänna beställningsdata

Utförande	Flänskåpa-skyddslock
Art.nr.	1965700000
Typ	IE-BP-V01P
GTIN (EAN)	4032248653928
Förp.	10 Stück

IE-BP-V01P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	22,7 mm	Byggdjup (tum)	0,894 inch
Nettovikt	7,446 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70
-----------------	-------------

Allmänna data

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0	Färgkod	svart
Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0	Monteringstyp	Endast för inomhusbruk
Skyddsklass	IP67		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	UL Approval GOST Approval
Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN