

**IE-OM-V01M-K21-2S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Avbildning liknande

Anslutningsdosa, utförande för stickkontakt bajonett var. 1  
enligt IEC 61076-3-106 i metall

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Anslutningsdosa, IP67, Variant 1, 2 Ports, rak
Art.nr.	<a href="#">1966330000</a>
Typ	IE-OM-V01M-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658527
Förp.	1 Stück

## IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	57 mm	Byggdjup (tum)	2,244 inch
Bredd	136 mm	Byggbredd (tum)	5,354 inch
Längd	125 mm	Bygglängd (tum)	4,921 inch
Nettovikt	652 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

## Allmänna data

Färgkod	grå	Kapslingsmaterial	AL-Si 12
Monteringstyp	Floor-mounted, Väggmontering	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

## Allmänna standarder

Kontaktidon Norm	IEC 61076-3-106 var. 1
------------------	------------------------

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ECLASS 9.0	27-18-01-01	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-01-01	ECLASS 11.0	27-18-01-01
ECLASS 12.0	27-18-01-01	ECLASS 13.0	27-18-01-01

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	74752bdc-c0a4-41dd-a979-ef8be67f4a3b

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	<a href="#">GOST Approval</a>
Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


## IE-OM-V01M-K21-2S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

### Profilritning



### Ritning



## IE-OM-V01M-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## RJ45



RJ45-insatser för stickkontakter ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BI-RJ45-FJ-B	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-P	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Förp.	10 Stück	
Typ	IE-BI-RJ45-FJ-A	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 insatshylsa, Kontakt för bas, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Förp.	10 Stück	

## Set - RJ45

Bajonett stickkontaktsatser enligt IEC 61076-3-106 var. 1 (Ethernet/IP) RJ45 insats i metall inkl. RJ45 insats



## Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PS-V01M-RJ45-FH	Utförande
Art.nr.	<a href="#">1963120000</a>	Stickkontakt RJ45 verktygslös, Variant 1, metall, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub>
GTIN (EAN)	4032248651627	(ISO/IEC 11801 2010)
Förp.	10 Stück	