

**IE-BP-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

För att skydda era apparater mot damm och smuts.

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Flänskåpa-skyddslock
Art.nr.	<a href="#">1968930000</a>
Typ	IE-BP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692125
Förp.	10 Stück

## IE-BP-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	17,5 mm	Byggdjup (tum)	0,689 inch
Nettovikt	11,778 g		

## Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70
-----------------	-------------

## Allmänna data

Färgkod	grå	Kapslingsmaterial	Aluminiumpressgjutgods
Skyddsklass	IP67		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002314	ETIM 7.0	EC002314
ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ECLASS 9.0	27-44-02-08	ECLASS 9.1	27-44-02-08
ECLASS 10.0	27-44-02-08	ECLASS 11.0	27-44-02-08
ECLASS 12.0	27-44-02-08	ECLASS 13.0	27-44-02-08

## Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>