

IE-FC-IP-PWB/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FrontCom, Insatsplatta, oskärmad, 1x effekt, 1x signal
Art.nr.	2003350000
Typ	IE-FC-IP-PWB/1D9
GTIN (EAN)	4050118387407
Förp.	1 Stück

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Höjd	19,5 mm	Bygghöjd (tum)	0,768 inch
Bredd	51,5 mm	Byggbredd (tum)	2,028 inch
Längd	90,5 mm	Bygglängd (tum)	3,563 inch
Nettovikt	15 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70
-----------------	-------------

Allmänna data

Material	Polykarbonat PC	Produktlansering	Insatsplatta, oskärmad
----------	-----------------	------------------	------------------------

Insatser

Insats Power stor	1	Insats, signal, D-sub, 9-polig/VGA/HDMI 1
-------------------	---	---

Allmänna standarder

Certifikat nr (cURus)	E223801	Certifikat nr. (CSA)	2000039-80039714
-----------------------	---------	----------------------	------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat nr (cURus)	E223801

Nedladdningar


Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format

IE-FC-IP-PWB/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning**

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

Typ	SDS 0.4X2.5X75	Artikelbeteckning
Art.nr.	9009030000	Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN)	4032248266944	
Förp.	1 Stück	

Tillbehör för FrontCom Vario



Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FC-PWPC	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450820000	FrontCom, Beröringsskydd
GTIN (EAN)	4050118255584	
Förp.	1 Stück	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Effektuttag



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-PWB-GB	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450770000	FrontCom, Insats Power stor, Typ G, Hona, GB
GTIN (EAN)	4050118255577	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-ISR	Artikelbeteckning
Art.nr.	2531060000	FrontCom, Insats Power stor, Typ H, Hylslist, ISR
GTIN (EAN)	4050118541175	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-DE-OR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1554000000	FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV, orange
GTIN (EAN)	4050118360806	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-AU	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450830000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, AU, 15 A
GTIN (EAN)	4050118255591	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-CH	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450780000	FrontCom, Insats Power stor, Typ J, Hona, CH
GTIN (EAN)	4050118255553	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-CN	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450790000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, CN
GTIN (EAN)	4050118255386	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-FR/B/CZ	Artikelbeteckning
Art.nr.	2426700000	FrontCom, Insats Power stor, Typ E, Hona, FR, CZ
GTIN (EAN)	4050118435139	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-FR-OR	Artikelbeteckning
Art.nr.	2007230000	FrontCom, Insats Power stor, Typ E, Hona, FR, orange
GTIN (EAN)	4050118392135	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-FR	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450750000	FrontCom, Insats Power stor, Typ E, Hona, FR
GTIN (EAN)	4050118255706	
Förp.	1 Stück	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	IE-FCI-PWB-DE	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450730000	FrontCom, Insats Power stor, Typ F, Hona, SV
GTIN (EAN)	4050118255546	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-IND	Artikelbeteckning
Art.nr.	2500710000	FrontCom, Insats Power stor, Typ D, Hona, IN
GTIN (EAN)	4050118526745	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-PWB-AU-10A	Artikelbeteckning
Art.nr.	1546590000	FrontCom, Insats Power stor, Typ I, Hona, AU, 10 A
GTIN (EAN)	4050118351842	
Förp.	1 Stück	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-D9-FM	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450850000	FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Stickkontakt, Hylsa
GTIN (EAN)	4050118255713	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-D9-FS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450870000	FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Hona/lödanslutning
GTIN (EAN)	4050118255393	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-D9-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1450840000	FrontCom, Signalinsats D-sub,9-polig, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118255737	
Förp.	1 Stück	

IE-FC-IP-PWB/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Signal – VGA, HDMI



FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtlighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCI-HD15-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	1556290000	FrontCom, VGA-koppling, Signalinsats VGA/HD15, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118369755	
Förp.	1 Stück	
Typ	IE-FCI-HDMI-FF	Artikelbeteckning
Art.nr.	2003390000	FrontCom, HDMI-koppling, Signalinsats HDMI, Hona/hona
GTIN (EAN)	4050118387414	
Förp.	1 Stück	

Neutral



ESG är den beprövade märkningen för många kända elektriska apparater i MultiCard-format. Resultatet är en högklassig apparatmärkning med en kontrastrik text. Olika typer är tillgängliga för enheter från tillverkare som Siemens, ABB, Beckhoff osv.

Fördelar i korthet:

- Universellt användbara skyltar, beroende av typ: antingen självhäftande eller snäppbara märkningar.
- För apparater på skena, som t.ex. automatsäkringar, erbjuder vi ESG för påsnäppning på en skyltskena
- Individuellt tryck med laserkvalitet efter uppgift

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

Typ	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Artikelbeteckning
Art.nr.	1736181044	ESG, Apparatmärkning x 20 mm, PA 66, Färgkod: vit, jackbar
GTIN (EAN)	4008190985950	
Förp.	200 Stück	