

VT LCL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- slår till inom ett avstånd på 4 mm
- Inget strömflöde nödvändigt tack vare kapacitiv mätning
- ett osynligt kabelbrott kan upptäckas och lokaliseras med en tolerans på några få mm
- upptäcker spänningsförande ledare vid vägguttag, kabeltrummor, kopplingsdosor etc.
- Indikation: både optisk och optisk/akustisk
- inklusive ficklampsfunktion hos VT LCL

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Testverktyg, Ledningsökare
Art.nr.	2436670000
Typ	VT LCL
GTIN (EAN)	4050118450033
Förp.	1 Stück

VT LCL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	23 mm	Byggdjup (tum)	0,906 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0,984 inch
Bredd	155 mm	Byggbredd (tum)	6,102 inch
Nettovikt	55,3 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Kontaktlös spänningstestare
--------------------	-----------------------------

PW64 Mät- och provutrustning

Batterityp	Batteri 1,5 V typ AAA	Indikering	Visuell och akustisk
Märkspänning max.	1000 V AC	Märkspänning min.	12 V AC
Mätkretskategori	CAT IV 1 000 V	Skyddsklass	IP65
kontrollerad och godkänd enligt	DIN EN 61010-1, DIN EN 61326		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9.1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format