

IE-FCI-PWB-ISR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integrerar flera funktioner i en och samma ram. Systemet är enkelt att installera och du kan välja bland ett stort utbud av data-, signal- och effektmoduler. Utöver att FrontCom® Vario är extremt kompakt erbjuder den ett antal unika produktkännetecken som gör din projektplanering och dina arbetsaktiviteter säkra, snabba och framtidssäkra. Dessutom har FrontCom® Vario-systemet en attraktiv kapslingskonstruktion som dessutom erbjuder högsta tänkbara slagtålighet och uppfyller kraven för skyddsklassen IP 65 helt och hållet.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	FrontCom, Insats Power stor, Typ H, Hylslist, ISR
Art.nr.	2531060000
Typ	IE-FCI-PWB-ISR
GTIN (EAN)	4050118541175
Förp.	1 Stück

IE-FCI-PWB-ISR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	36 g
-----------	------

Temperaturer

Drifttemperatur	-5 °C...40 °C
-----------------	---------------

Allmänna data

Anslutningsyta	Typ H	Insats typ	Insats Power stor
Skyddsklass	IP20		

Anslutningsbara ledare

Anslutningstyp	Skruvanslutning
----------------	-----------------

Avisoleringslängd	11 mm
-------------------	-------

Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig med ändhylsa	1.5 ... 1.5 mm ²
---------------------------------------------------------	-----------------------------

Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig med ändhylsa	min. 1.5 mm ²
	max. 1.5 mm ²

Ledarens anslutningsarea extremt fintrådig utan ändhylsa	
----------------------------------------------------------	--

Ledarens anslutningsarea fintrådig med ändhylsa	1.5 ... 1.5 mm ²
-------------------------------------------------	-----------------------------

Ledarens anslutningsarea fintrådig med ändhylsa	min. 1.5 mm ²
	max. 1.5 mm ²

Ledarens anslutningsarea fintrådig utan ändhylsa	
--------------------------------------------------	--

Ledarens anslutningsarea, solid	min. 1.5 mm ²
	max. 2.5 mm ²

Ledarens anslutningsarea, styv	1.5 ... 2.5 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Tekniska data

Kapslingsmaterial	PP	Märkspänning (AC)	250 V
Märkström	16 A		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	Socket Insert Overview EN Socket Insert Overview DE Designation key / Type key
Kataloger	Catalogues in PDF-format

Skapandedatum den 1 juni 2024 03:08:20 CEST


Katalogversion 18.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

IE-FCI-PWB-ISR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ritningar****Profilritning****Profilritning**