

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PrintJet CONNECT är den konsekventa vidareutvecklingen av vår beprövade PrintJet-series. Med fokus på de moderna kraven inom industri och styrskåpsbyggnation kombinerar den maximal process- och kostnadseffektivitet med smart nätverk och komplett datakonsekvens. Till exempel kan du använda befintliga data direkt i märkningsprocessen för att arbeta effektivare och med minimal felnivå.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Märkningssystem, Bläckstråleförfarande, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
Art.nr.	2715590000
Typ	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Förp.	1 Stück

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	930 mm	Byggdjup (tum)	36,614 inch
Höjd	454 mm	Bygghöjd (tum)	17,874 inch
Bredd	590 mm	Byggbredd (tum)	23,228 inch
Nettovikt	46 000 g		

Märkningssystem

Gränssnitt		Ingår i leverans	PrintJet CONNECT, Nätsladd, USB-kabel, WLAN stick, 1 enhet DEK 5/5, 2 x PrintJet rengöringsdukar, DVD med M-Print® PRO, Snabbstartsguide, användarhandbok D/EN, alla övriga 23 språk på DVD som PDF-fil, Dammövertäckning
Märkskylttyp	USB, LAN, Wi-Fi	Märkningsmetod	Bläckstråleförfarande
Märkningsupplösning, max.	MultiCard, MetalliCard	Operativsystem	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Programvara	1 200 DPI	Skrivardrivrutiner	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Skrivhastighet	M-Print® PRO	Spänningsförsörjning	230 V AC/16 A, 115 V AC / 20 A
Tanksystem	Beroende på utskriftskvalitet		
	Ink cartridge, CMYK		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tekniska data****Nedladdningar**

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	MET Certification Record PrintJet CONNECT Declaration of Conformity UKCA Declaration of Conformity acma RCM Declaration of Conformity Korea Certification PrintJet CONNECT
Programvara	Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via PC Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via USB-Stick
Användardokumentation	Manual PrintJet CONNECT - BG Manual PrintJet CONNECT - CN Manual PrintJet CONNECT - CZ Manual PrintJet CONNECT - DE Manual PrintJet CONNECT - DK Manual PrintJet CONNECT - EL Manual PrintJet CONNECT - EN Manual PrintJet CONNECT - ES Manual PrintJet CONNECT - ET Manual PrintJet CONNECT - FI Manual PrintJet CONNECT - FR Manual PrintJet CONNECT - HU Manual PrintJet CONNECT - IT Manual PrintJet CONNECT - LT Manual PrintJet CONNECT - LV Manual PrintJet CONNECT - NL Manual PrintJet CONNECT - PL Manual PrintJet CONNECT - RO Manual PrintJet CONNECT - RU Manual PrintJet CONNECT - SK Manual PrintJet CONNECT - SL Manual PrintJet CONNECT - SV Manual PrintJet CONNECT - PT Manual PrintJet CONNECT - KO Manual PrintJet CONNECT - PT BR Instruction FW Update PrintJet CONNECT
Kataloger	Catalogues in PDF-format

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

PrintJet CONNECT

Tillbehör och förbrukningsvaror för PrintJet CONNECT



Allmänna beställningsdata

Typ	PJ CON TEXTILE COVER
Art.nr.	2715670000
GTIN (EAN)	4064675042068
Förp.	1 Stück

Typ	PJ CON INK K
Art.nr.	2715640000
GTIN (EAN)	4064675041887
Förp.	1 Stück

Typ	PJ CON SERVICE FLAP
Art.nr.	2715690000
GTIN (EAN)	4064675042082
Förp.	1 Stück

Typ	PJ CON WASTE PAD
Art.nr.	2715660000
GTIN (EAN)	4064675042051
Förp.	1 Stück

Typ	PJ CON INK SET
Art.nr.	2715600000
GTIN (EAN)	4064675041566
Förp.	1 Stück

Typ	PJ CON INK M
Art.nr.	2715620000
GTIN (EAN)	4064675042044
Förp.	1 Stück

Typ	PJ CON WIFI STICK
Art.nr.	2715680000
GTIN (EAN)	6955690002749
Förp.	1 Stück

Typ	PJ CON FLUID SET
Art.nr.	2715650000
GTIN (EAN)	4064675036036
Förp.	1 Stück

Typ	PJ CON INK C
Art.nr.	2715610000
GTIN (EAN)	4064675041573
Förp.	1 Stück

Typ	PJ CON CLEANING UNIT
Art.nr.	2715700000
GTIN (EAN)	4064675042099
Förp.	1 Stück

Skapandedatum den 20 maj 2024 22:36:24 CEST

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Typ	PJ CON INK Y
Art.nr.	2715630000
GTIN (EAN)	4064675041580
Förp.	1 Stück

M-Print® PRO



M-Print® PRO-programvaran för utskrift och beställning av etiketter och märkningar® är en professionell Windows®-baserad lösning för både utskrift och beställning av Weidmüllers etiketter och märkningar. Med detta program kan du optimera din process för märkning av elektrisk utrustning. Du utformar, märker och beställer ditt märkningsmaterial enkelt, professionellt och snabbt: med text, ram, linjer, grafik, streckkoder, serienummer och foton.

- Integrerad produktkatalog för alla etiketter och märkningar inkl. bilder, länk till web-sida och produktfaktablad
- Utformning av märkningar och etiketter i godtyckligt antal rader
- Individuell formatering av enskilda tecken i en text (RTF)
- Kopiering och infogning av text och dess formatering
- Finns på 20 språk med stöd för UNICODE
- Datainmatning i etiketter och kalkylblad eller direkt i Microsoft Excel
- Skapa skalor, numeriska och alfanumeriska räkneverk och sekvenser
- Omfattande serie av bildformat (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Grafikbibliotek med elektrotekniska symboler
- Tilldelningsalternativ för produktskrivare, t.ex. ESG 9/20 till PrintJet; MultiMark på termotransferskrivare
- Online-uppdatering via Internet
- Weidmüller Configurator (WMC) gränssnitt
- Importassistent för ett antal filformat (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) för att skapa dina egna importskript
- Överföring av data från CAD-system
- Permanent förhandsvisning: se hur utskriften kommer att se ut även under designfasen, WYSIWYG-redigering
- Stödda utskriftsnheter: alla skrivare från Weidmüller (t.ex. PrintJet CONNECT, THM MultiMark osv.) och standardskrivare med Microsoft Windows®-drivrutiner
- Optimal och snabb anpassning av utenheter
- Flernivåstrukturering av märkning och etiketter

Allmänna beställningsdata

Typ	M-PRINT PRO	Artikelbeteckning
Art.nr.	1905490000	Programvara för märkning, Programvara, Windows 7, Windows 8,
GTIN (EAN)	4032248526291	Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Skrivarprogram
Förp.	1 Stück	