

SDIS 0.6X3.5X100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

VDE-isolerad spårskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, SoftFi-
nish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, Klingtjocklek: 0.6 mm |
| Art.nr. | 2749810000 |
| Typ | SDIS 0.6X3.5X100 |
| GTIN (EAN) | 4050118897012 |
| Förp. | 1 Stück |

SDIS 0.6X3.5X100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|--------|-----------------|------------|
| Längd | 205 mm | Bygglängd (tum) | 8,071 inch |
| Nettovikt | 34 g | | |

Tekniska data

| | | | |
|--------------------|---|-----------|-----|
| Artikelbeskrivning | VDE-isolerad skruvmejsel med spårklinga 0,6x3,5 | Utförande | Rak |
|--------------------|---|-----------|-----|

Skruvverktyg

| | | | |
|----------------|--------|------------|--------|
| Bladtyp | B | Form | Spår |
| Klingbredd (B) | 3,5 mm | Klinglängd | 100 mm |
| Klingtjocklek | 0,6 mm | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000158 | ETIM 7.0 | EC000158 |
| ETIM 8.0 | EC000158 | ETIM 9.0 | EC000158 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 9.1 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 11.0 | 21-04-04-07 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-04-07 | ECLASS 13.0 | 21-04-04-07 |

Nedladdningar

| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|