

IE-PI-RJ45-TH-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC
och anslutningsdosor IE-OM...; IE-OP ...; IE-CC...

Allmänna beställningsdata

Utförande	INSATS RJ45, Stickinsats RJ45 Crimp, PROFINET
Art.nr.	2768720000
Typ	IE-PI-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675024095
Förp.	10 Stück

IE-PI-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	3,4 g
-----------	-------

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C
-----------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	Crimp	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	Stickinsats RJ45 Crimp	Koppling	PROFINET
Färgkod	övriga	Isoleringsdiameter, min.	1,3 mm
Isoleringsdiameter, max.	1,6 mm	Kategori	Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Kontaktyta	Guld över nickel	Anslutningsdiameter, entrådig	0.57...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22	Anslutningsdiameter, fintrådig	0.57...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)	AWG 23...AWG 22	Manteldiameter, max.	7,5 mm
Avskärmning	360°deg; heltäckande kapsling	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	750		

Allmänna standarder

IP-skyddsklasser	IEC 60529	Kontaktton Norm	IEC 60603-7
UL-norm för kommunikationstillbehör	UL 1863		

Elektriska egenskaper

Kontaktmotstånd	≤ 10 mΩ	PoE / PoE+	motsvarande IEEE 802.3af
Spänningstålighet kontakt/kontakt	≥ 1000 V AC/DC	Spänningstålighet kontakt/skärm	≥ 1500 V AC/DC

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	RJ45-insatser för stickkontakter ver.1 / 4 / 5 / 14 och HDC
--------------------	---

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
-----------	--