


W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

I vissa applikationer är det lämpligt att skydda genomföringsanslutningen med en separat säkring. Säkringsplintarna består av ett bottenavsnitt av en säkringsplint med en säkringsinsatsbärare. Säkringarna varierar från svängbara säkringsspakar och pluggbara säkringshållare till skruvbara förslutningar och plana plug-in-säkringar.

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Artikelbeteckning | Säkringsplint, Skruvanslutning, 4 mm ² , 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, svart |
| Art.nr. | 2894140000 |
| Typ | W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB |
| GTIN (EAN) | 4064675885184 |
| Förp. | 50 Stück |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

| | | | |
|-----------|----------|-----------------|------------|
| Djup | 99,5 mm | Byggdjup (tum) | 3,917 inch |
| Höjd | 106,5 mm | Bygghöjd (tum) | 4,193 inch |
| Bredd | 6,1 mm | Byggbredd (tum) | 0,24 inch |
| Nettovikt | 36,52 g | | |

Temperaturer

| | | | |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|
| Varaktig driftstemperatur, min. | -60 °C | Varaktig driftstemperatur, max. | 130 °C |
|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------|

Märkdata IECEx/ATEX

| | | | |
|-----------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Certifikat nr. (ATEX) | TUEV20ATEX8502U | Certifikat nr. (IECEX) | IECEXTUR20.0014U |
| Ström (ATEX) | 6.3 A | Ledararea max. (ATEX) | 4 mm ² |
| Ström (IECEX) | 6.3 A | Ledararea max. (IECEX) | 4 mm ² |

Allmänt

| | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------|---|
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 24 |
| Monteringsanvisning | TS 35 | Normer | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-1 |
| Skena | TS 35 | | |

Frånskiljningsplintar

| | |
|----------------------|----|
| integrerad mätthylsa | Ja |
|----------------------|----|

Indikeringsenhet

| | |
|-------------------------------|-------|
| Spänningstyp för indikeringen | AC/DC |
|-------------------------------|-------|

Klämbara ledare (Märkanslutning)

| | | | |
|--|---------------------|---|----------------------|
| Anslutningsarea, flertrådig, max. | 6 mm ² | Anslutningsarea, flertrådig, min. | 0,5 mm ² |
| Anslutningsområde, max. | 6 mm ² | Anslutningsområde, min. | 0,34 mm ² |
| Anslutningsriktning | på sidan | Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Anslutningstyp 2 | Skruvanslutning | Antal anslutningar | 5 |
| Avisoleringslängd | 8 mm | Klingmått | 6 x 3,5 mm |
| Klämskruv | M 3 | Ledararea, entrådig, max. | 6 mm ² |
| Ledararea, entrådig, min. | 0,5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. | 4 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. | 0,5 mm ² | Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 4 mm ² |
| Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,5 mm ² | Ledararea, fintrådig, min. | 0,5 mm ² |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 10 | Ledardiameter, AWG, min. | AWG 24 |
| Ledardiameter, fintrådig, max. | 6 mm ² | Tolkdorn enligt 60 947-1 | A3 |
| Tvilling-ändhylsa, max. | 1,5 mm ² | Tvilling-ändhylsa, min. | 0,5 mm ² |
| Åtdragningsmoment, max. | 0,6 Nm | Åtdragningsmoment, min. | 0,5 Nm |

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

| | |
|--|-----------------|
| Anslutningstyp, ytterligare anslutning | Skruvanslutning |
|--|-----------------|

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Märkdata

| | | | |
|---|-------------------|-----------------------|---|
| Märkarea | 4 mm ² | Märkspänning | 250 V |
| Märkspänning DC | 250 V | Märkström | 6,3 A |
| Ström med max. ledare | 6,3 A | Normer | IEC 60947-7-3, IEC 60947-7-2, IEC 60947-7-1 |
| Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x | 1 mΩ | Märkstötspänning | 6 kV |
| Nedsmutningsgrad | 3 | Överspänningskategori | III |

Märkdata PE

| | |
|--------------|-----|
| PEN-Funktion | Nej |
|--------------|-----|

Märkdata enligt UL

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Certifikat nr (cURus) | E60693 | Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
| Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) | 24 AWG | Ledarstorlek Field wiring max (cURus) | 12 AWG |
| Ledarstorlek Field wiring min (cURus) | 24 AWG | | |

Materialdata

| | | | |
|--------------------------------|-------|---------|-------|
| Material | Wemid | Färgkod | svart |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 | | |

Säkringsklämma

| | | | |
|--------------------------------|----------|----------------|--------------|
| Drivspänning max. | 250 V | Indikering | LED |
| Säkringshållare (Hållarinsats) | svängbar | Säkringsinsats | G-Si. 5 x 20 |
| Spänningstyp för indikeringen | AC/DC | | |

Systemparametrar

| | | | |
|------------------------------|-------|-----------------------------|-----|
| Ändplatta krävs | Ja | Antal potentialer | 3 |
| Antal våningar | 3 | Antal klämbåsar per våning | 2 |
| Antal potentialer per våning | 1 | Nivåer internt överkopplade | Nej |
| Skena | TS 35 | N-Funktion | Nej |
| PE-Funktion | Ja | PEN-Funktion | Nej |

Ytterligare tekniska data

| | | | |
|----------------------------|-------|---------------|-------|
| Monteringsanvisning | TS 35 | Monteringstyp | TS 35 |
| explosionstestat utförande | Nej | rastbar | Ja |
| Öppna sidor | höger | | |

Klassificeringar

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

Miljööverensstämmelse för produkt

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 71bca7a4-d3a0-4004-a59e-223f1cfa650d |

Skapandedatum den 20 maj 2024 20:59:13 CEST

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Viktig hänvisningstext

| | |
|--------------------|---|
| Produktinformation | Spänningen beror på det valda säkringselementet eller den valda indikatorlampan |
|--------------------|---|

Godkännanden

Godkännanden



| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

| | |
|-----------------------|--------------|
| UL File Number Search | UL-webbplats |
|-----------------------|--------------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Certifikat nr (cURus) | E60693 |
|-----------------------|--------|

Nedladdningar

| | |
|---|--|
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | Attestation of Conformity IECEx Certificate ATEX Certificate UKCA Ex Certificate CCC Certificate UKCA declaration of conformity |
|---|--|

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Teknikuppgifter Data | CAD data – STEP |
|----------------------|---------------------------------|

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Användardokumentation | NTI W2T 4 FS |
|-----------------------|------------------------------|

| | |
|-----------|--|
| Kataloger | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ritningar



W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Plus



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1011320000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248717644 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1 000 Stück | |

Säkringshållare



Säkringshållaren SIHA omvandlar en frångiljningsplint till en säkringsplint: Tag bort frångiljararmen och sätt på säkringsstickkontakten.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FSPG BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869730000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623854 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 30-70V BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869760000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623885 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 60-150V BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869720000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623830 | |
| Förp. | 25 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | FSPG LED 100-250V BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869700000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623816 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | FSPG BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869680000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623793 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 100-250V BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869750000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623878 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 10-36V BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869740000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623861 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 30-70V BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869710000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623823 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 10-36V BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869690000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623809 | |
| Förp. | 25 Stück | |
| Typ | FSPG LED 60-150V BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2869770000 | Säkringshållare för genomgångsplint, 6.3 A, svängbar |
| GTIN (EAN) | 4064675623892 | |
| Förp. | 25 Stück | |

Specialtryck



ZS-märkning – i beprövat MultiCard-format – har utvecklats specifikt för Z-serien. De erbjuder en stor märkyta. Den ledade mekanismen ger t.o.m. tillgång till överkopplingar, utan demontering. Det snabba montaget säkerställs genom de enskilda skyltarna, som kan snäppas på i remsor. De enskilda skyltarna är lätt separerbara.

- Vikbar märkyta
- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZS 30/5 MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2682070000 | ZS, Plintmärkning, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, enligt kundönskan |
| GTIN (EAN) | 4050118803075 | |
| Förp. | 40 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Märkningshållare



Märkningshållaren ger möjlighet till ytterligare montering av standardmärkning med en delning på 5 eller 5,1 mm. De vinklade hållarna kan köpas som tillval och kan monteras i alla standardmärkningskanaler i Klippon® modulära anslutningsplintar. Kopplingar för märkningstyper kan hittas bland respektive tillbehör för avsedda märkningshållare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Typ | BZT 1 ZA WS 10/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1805520000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Förp. | 100 Stück | |
| Typ | BZT 1 WS 10/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1805490000 | Tillbehör, Märkningshållare |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Förp. | 100 Stück | |

Neutral



ZS-märkning – i beprövat MultiCard-format – har utvecklats specifikt för Z-serien. De erbjuder en stor märkyta. Den ledade mekanismen ger t.o.m. tillgång till överkopplingar, utan demontering. Det snabba montaget säkerställs genom de enskilda skyltarna, som kan snäppas på i remsor. De enskilda skyltarna är lätt separerbara.

- Vikbar märkyta
- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZS 12/6 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1610020000 | ZS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190444600 | Allen-Bradley, vit |
| Förp. | 400 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Tillbehör****Brytarlås****Allmänna beställningsdata**

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ | DTLE 2.5/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2910530000 | Låsningselement (plint), Wemid, röd |
| GTIN (EAN) | 4099986519466 | |
| Förp. | 25 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

MultiFit



MultiMark MultiFit

För kontakter från andra leverantörer.

Den elastiska ytan ger enklare montage.

Detta särskilda material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader.

En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare
- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

]

- Firm hold and durable printing
- Continuous strips save installation time
- Easy mounting thanks to an innovative composite material
- Large label field for optimal legibility
- High flexibility thanks to manufacturer independence

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Typ | EL KSM 10.6 MM WS 30M | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2799270000 | Plintmärkning, 10.6 x 5 mm, vit |
| GTIN (EAN) | 4064675261032 | |
| Förp. | 1 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Neutral



Dekafix (DEK) märkning är den universella märkningen för alla kabel- och kontaktdon samt för elektroniska underenheter. Systemet är idealiskt för korta talserier och täcker ett brett utbud av färdiga märkningar.

Remsmontering för snabb uppmärkning i endast ett arbetssteg. Märkningen är lättläst, kontrastrik och finns i olika bredder.

- Stort urval av märkningar klara att användas
- Remsmontering för snabb uppmärkning
- Anslutningsmärkning som passar till Weidmüllers samtliga kabelkontakter,
- Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck i karta.

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1609801044 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, vit |
| Förp. | 1 000 Stück | |

5x20



För att skydda mot överström erbjuder vi patronsäkringsinsats med måtten 5 x 20 mm i storlek från 100 mA till 6,3 A.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | G 20/2.50A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0431000000 | Finsäkring, snabb, 2.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/4.00A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0431200000 | Finsäkring, snabb, 4 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/0.50A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0430600000 | Finsäkring, snabb, 0.5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | |
| Förp. | 10 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | G 20/5.00A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0431300000 | Finsäkring, snabb, 5 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/6.30A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0431400000 | Finsäkring, snabb, 6.3 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/0.20A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0430400000 | Finsäkring, snabb, 0.2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/2.00A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0430900000 | Finsäkring, snabb, 2 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/0.25A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0430500000 | Finsäkring, snabb, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/3.15A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0431100000 | Finsäkring, snabb, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/0.63A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0439000000 | Finsäkring, snabb, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/0.10A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0430300000 | Finsäkring, snabb, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/1.00A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0430700000 | Finsäkring, snabb, 1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | G 20/1.60A/F | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 0430800000 | Finsäkring, snabb, 1.6 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | |
| Förp. | 10 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Frånskiljarkontakter



Till skillnad från kopplingsplintarna med integrerad frånkopplingsspak, kan våra kopplingspluggar lossas helt eller tas bort från kopplingsplinten och respektive applikation och erbjuder ett flexibelt alternativ till våra standardfrånskiljare.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| Typ | TNHE ZDL2.5 OR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2432480000 | Frånskiljararm (plint) |
| GTIN (EAN) | 4050118443318 | |
| Förp. | 100 Stück | |

4 mm²

Plug-in överkoppling har enkel hantering och snabb montage. Detta sparar mycket tid under montagen jämfört med skruvad lösningar.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/32 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2561670000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 32, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570175 | 6.00, Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/50 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528240000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333121 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/41 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2883840000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 41, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848868 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, röd |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/3 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810880000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283492 | Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527970000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332889 | Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 60 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/30 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2561600000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 30, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569964 | 6.10, 32 A, röd |
| Förp. | 5 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/8 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528190000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332858 | Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 20 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/3 WT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831810000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 41, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417040 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, vit |
| Förp. | 60 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/5 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527980000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332759 | Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 60 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/10 WT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831790000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417026 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, vit |
| Förp. | 20 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/9 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528220000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333107 | Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 20 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/7 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460770000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476194 | Isolerad: Ja, 32 A, röd |
| Förp. | 20 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/3 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527940000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332865 | Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 60 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/2 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810840000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283454 | Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 60 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/8 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810930000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283645 | Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 20 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/9 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831780000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417019 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 20 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/2 WT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831800000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417033 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, vit |
| Förp. | 60 Stuck | |
| Typ | ZQV 4N/7 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528180000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333114 | Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 20 Stuck | |

Skapandedatum den 20 maj 2024 20:59:13 CEST

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/41 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2883810000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 41, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848844 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/3 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460810000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476231 | 32 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/20 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810850000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283461 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/4 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810890000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283607 | Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/50 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528130000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332902 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/10 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810830000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283447 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/9 WT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831870000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417101 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, vit |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/6 WT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831840000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417071 | Isolerad: Ja, 32 A, vit |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/10 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528090000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118332896 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/30 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2561580000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 30, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118570113 | 6.10, 32 A, orange |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/6 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810910000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283621 | Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/8 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528030000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332841 | Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/50 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460730000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 50, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476156 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, röd |
| Förp. | 5 Stück | |

Skapandedatum den 20 maj 2024 20:59:13 CEST

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/10 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460740000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118476163 | 6.10, 32 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/10 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528230000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 10, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118333138 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/5 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810900000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.00, |
| GTIN (EAN) | 4064675283614 | Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/3 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528080000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333008 | Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/4 WT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831820000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417057 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, vit |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/9 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460750000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476170 | Isolerad: Ja, 32 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/9 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528070000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 9, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332797 | Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/7 WT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831850000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 3, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417088 | Isolerad: Ja, 32 A, vit |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/41 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831890000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 41, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417125 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/5 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528140000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118333015 | Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/8 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460760000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 8, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476187 | Isolerad: Ja, 32 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/7 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528020000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332780 | Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/6 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528170000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332926 | Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 20 Stück | |

Skapandedatum den 20 maj 2024 20:59:13 CEST

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/6 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460780000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476200 | Isolerad: Ja, 32 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/2 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528040000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332773 | Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/7 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810920000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 7, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675283638 | Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/20 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810860000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283478 | 6.00, Isolerad: Ja, 32 A, röd |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/5 WT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831830000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 41, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675417064 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, vit |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/20 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2883800000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848769 | 6.00, Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/6 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527990000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 6, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332919 | Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/4 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460800000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476224 | Isolerad: Ja, 32 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/5 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460790000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 5, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476217 | Isolerad: Ja, 32 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1527930000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332766 | Isolerad: Ja, 32 A, orange |
| Förp. | 60 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/8 WT | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2831860000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4064675417095 | Isolerad: Ja, 32 A, vit |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/20 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2810870000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 20, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675283485 | 6.00, Isolerad: Ja, 32 A, svart |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/2 RD | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2460450000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 2, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118476149 | 32 A, röd |
| Förp. | 60 Stück | |

Skapandedatum den 20 maj 2024 20:59:13 CEST

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | ZQV 4N/41 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2883820000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 41, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4064675848851 | 6.10, Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 10 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/30 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2561610000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 30, Delning i mm (P): |
| GTIN (EAN) | 4050118569971 | 6.10, 32 A, blå |
| Förp. | 5 Stück | |
| Typ | ZQV 4N/4 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1528120000 | Överkoppling (plint), instucken, Antal poler: 4, Delning i mm (P): 6.10, |
| GTIN (EAN) | 4050118332872 | Isolerad: Ja, 32 A, blå |
| Förp. | 60 Stück | |

Specialtryck



ZS-märkning – i beprövat MultiCard-format – har utvecklats specifikt för Z-serien. De erbjuder en stor märkyta. Den ledade mekanismen ger t.o.m. tillgång till överkopplingar, utan demontering. Det snabba montaget säkerställs genom de enskilda skyltarna, som kan snäppas på i remsor. De enskilda skyltarna är lätt separerbara.

- Vikbar märkyta
- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZS 12/6 MC SDR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1610030000 | ZS, Plintmärkning, 12 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4008190456689 | Allen-Bradley, enligt kundönskan |
| Förp. | 80 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

WS 8/6

**WS/DEK**

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | WS 8/6 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007160000 | WS, Plintmärkning, 8 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118391879 | |
| Förp. | 600 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Kodelement



Den jackbara anslutningstekniken för effektelektronik är optimerad för modern motorteknik, startmotorer, frekvensomvandlare och servostyrningar.

OMNIMATE Power sätter standarder genom ökad säkerhet och innovativa lösningar, såsom jackbar skärmsupport, integrerade signalkontakter eller enhandsmanövreringar.

De tre produktserierna erbjuder ytterligare fördelar:

- Applikationsanpassad skalbarhet: från den kompakta 4 mm²-anslutningen för 29 A (IEC) resp. 20 A (UL) till den robusta 16 mm²-anslutningen för 76 A (IEC) resp. 54 A (UL)
- Obegränsad användning upp till 1000 V (IEC) resp. 600 V (UL)
- Många olika, applikationsoptimerade infästningsmöjligheter

Vår service:

Utforma dina individuella kontaktdon enkelt med

Allmänna beställningsdata

| Typ | VDS180 SV7.62 | Artikelbeteckning | Produktparametrar | Förpackning |
|------------|----------------------------|---|-------------------|-------------|
| Art.nr. | 1853940000 | Kretskortsstickanslutning, Tillbehör, svart, Antal poler: 1 | | Box |
| GTIN (EAN) | 4032248389513 | | | |
| Förp. | 50 Stück | | | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

DEK 5/6



WS/DEK

MultiMark plintmärkningar använder ett innovativt kompositmaterial, tillverkat av två komponenter. Märkningens hårda sockel snäpper säkert in i kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel montering av märkningen. Detta särskilt stansade material gör att remsorna kan sträckas för att anpassas till de små variationer i mellanrum som tenderar att adderas, särskilt vid långa plintrader. En annan fördel: ytmaterialets utmärkta tryckbarhet säkerställer en hållbar och slitstark märkning. En upplösning på 300 dpi ger en tydlig, lätt läsbar skrift.

Dina fördelar med MultiMark

- Kompatibel med Weidmüllers modulplintar
- Fast montage och hållbara utskrifter
- Kontinuerliga remsor sparar installationstid
- Enkelt montage tack vare ett innovativt kompositmaterial
- Stort märkningsfält för bästa möjliga läsbarhet
- Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | DEK 5/6 MM WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2007120000 | Dekafix, Plintmärkning, 5 x 6 mm, Weidmueller, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118392104 | |
| Förp. | 600 Stück | |

W-serien



För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkering och möjligheten att förvara teststickkontakter.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/2 SW | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1061210000 | Ändstöd, Wemid, svart, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4032248136278 | |
| Förp. | 50 Stück | |
| Typ | WEW 35/2 GR | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1859200000 | Ändstöd, Wemid, grå, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4032248411658 | |
| Förp. | 100 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WEW 35/2 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 1061200000 | Ändstöd, Wemid, mörkbeige, Skena: TS 35, skruvad |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | |
| Förp. | 50 Stück | |

Neutral



ZS-märkning – i beprövat MultiCard-format – har utvecklats specifikt för Z-serien. De erbjuder en stor märkyta. Den ledade mekanismen ger t.o.m. tillgång till överkopplingar, utan demontering. Det snabba montaget säkerställs genom de enskilda skyltarna, som kan snäppas på i remsor. De enskilda skyltarna är lätt separerbara.

- Vikbar märkyta
- Monteringsbar i remsor eller enskilt
- Märkning i beprövat MultiCard-format

För specialtryck: Skicka en fil till oss av vår märkningsprogramvara M-Print PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) för dina märkningsspecifikationer.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Typ | ZS 30/5 MC NE WS | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2681880000 | ZS, Plintmärkning, 30 x 5 mm, Weidmueller, Allen-Bradley, vit |
| GTIN (EAN) | 4050118803068 | |
| Förp. | 200 Stück | |

Spår-Skruvmejsel



Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO 2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | SDS 0.6X3.5X100 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2749340000 | Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3.5 mm, Klinglängd: 100 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895568 | Klingtjocklek: 0.6 mm |
| Förp. | 1 Stück | |

W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ändplattor



För att säkerställa att fingersäkerhet och luft- och krypsträckan som krävs uppfylls, måste enändplatta placeras i slutet av en plugg.

Allmänna beställningsdata

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Typ | WEP 2T 4 | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2894240000 | Ändplatta (plintar), 95.5 mm x 2 mm, mörkbeige |
| GTIN (EAN) | 4064675885221 | |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | WEP 2T 4 BK | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2894260000 | Ändplatta (plintar), 95.5 mm x 2 mm, svart |
| GTIN (EAN) | 4064675885245 | |
| Förp. | 20 Stück | |
| Typ | WEP 2T 4 BL | Artikelbeteckning |
| Art.nr. | 2894250000 | Ändplatta (plintar), 95.5 mm x 2 mm, blå |
| GTIN (EAN) | 4064675885238 | |
| Förp. | 20 Stück | |