

AM 12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Avmantlingsverktyg för PVC-isolerade kablar

Allmänna beställningsdata

Utförande	Verktyg, Avmantlingsverktyg
Art.nr.	9030060000
Typ	AM 12
GTIN (EAN)	4008190337827
Förp.	1 Stück

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	10 mm	Byggdjup (tum)	0,394 inch
Höjd	46 mm	Bygghöjd (tum)	1,811 inch
Bredd	97 mm	Byggbredd (tum)	3,819 inch
Nettovikt	32,42 g		

Tekniska data

Artikelbeskrivning	Avmantlingsverktyg för UTP- och STP-datakabel
--------------------	---

Avisoleringsverktyg

Avisoleringsområde AWG, max.	11 AWG	Avisoleringsområde AWG, min.	18 AWG
Kabeltyp	UTP- och STP-datakabel	Kopparkabel - fintrådig, max.	4 mm ²
Ledardiameter max.	12,5 mm	Ledardiameter min.	0,5 mm
Ledardiameter, min.	0,25 mm ²	Skärdjup	inställbar
UTP und STP Datakabel diameter max.	8 mm		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-04-37-06
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Nedladdningar

Användardokumentation	Manual
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

AM 12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Ritningar

Exempel på användning



Exempel på användning



Exempel på användning

