

CRIMPSET PZ / CTI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Set

Allmänna beställningsdata

Utförande	Sortiment Kontaktpressningsverktyg, Pressverktyg: PZ 6 Roto/CTI 6, Avisoleringsverktyg: STRIPAX, Crimp-område, min: 0.14, färgkod: DIN
Art.nr.	9202610000
Typ	CRIMPSET PZ / CTI
GTIN (EAN)	4032248502776
Förp.	1 Stück
Förpackning	Plastbox

Skapandedatum den 3 juni 2024 15:02:56 CEST

Katalogversion 01.06.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
Höjd	79 mm	Bygghöjd (tum)	3,11 inch
Bredd	413 mm	Byggbredd (tum)	16,26 inch
Nettovikt	4 871,4 g		

Sortiment

Antal AEH	2 000 pcs.	Avisoleringsverktyg	STRIPAX
Crimp-område, max.	6 mm ²	Crimp-område, min	0,14 mm ²
Förpackning	Plastbox	Pressverktyg	PZ 6 Roto/CTI 6
färgkod	DIN		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Miljööverensstämmelse för produkt

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Nedladdningar

Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ringkabelskor

Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införsöppning



Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 2,5M5 V	Utförande
Art.nr.	9200180000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409808	2,5 mm ²
Förp.	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M5 V	Utförande
Art.nr.	9200100000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409860	1,5 mm ²
Förp.	100 Stück	
Typ	LIR 6M6 V	Utförande
Art.nr.	9200250000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm ²
Förp.	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M4 V	Utförande
Art.nr.	9200090000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² -
GTIN (EAN)	4032248409853	1,5 mm ²
Förp.	100 Stück	

löst förpackad i polypåse

- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod



Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/15D BL	Utförande	Förpackning
Art.nr.	9019160000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190028732		
Förp.	500 Stück		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Ledar-märkarea 6,0 mm²

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20D GE	Utförande	Förpackning
Art.nr.	9019220000	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190151607		
Förp.	100 Stück		

Verktyg



- Avisoleringsverktyg med automatisk självjustering
- För fintrådiga och massiva ledare
- Idealiskt lämplig för maskiner och anläggningar, järnvägs- och spårbunden trafik, vindkraft, robotteknik, explosionsskydd samt marin-, offshore- och skeppsbyggnadssektorerna
- Avisoleringslängd justerbar med anslag
- Automatisk öppning av klämbacken efter avisolering
- Inga utfläktade kardeler
- Kan ställas in för olika isoleringstjocklekar
- Dubbelisolerade kablar i två processteg utan specialinställning
- Glappfri och självjusterande kaptanordning
- Lång livslängd
- Optimerad ergonomisk design

Allmänna beställningsdata

Typ	STRIPAX	Utförande
Art.nr.	9005000000	Verktyg, Avisolerings- och klippverktyg
GTIN (EAN)	4008190072506	
Förp.	1 Stück	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Stiftkabelskor



Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIP 1,5R12 V	Utförande
Art.nr.	9200460000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0.5 mm² - 1.5
GTIN (EAN)	40322484 10309	mm², röd
Förp.	100 Stück	
Typ	LIP 2,5R12 V	Utförande
Art.nr.	9200470000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm² - 2.5
GTIN (EAN)	40322484 10316	mm², blå
Förp.	100 Stück	
Typ	LIP 6R14 V	Utförande
Art.nr.	9200480000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm² - 6 mm², gul
GTIN (EAN)	40322484 10323	
Förp.	100 Stück	

Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER PSC80 PC	Utförande
Art.nr.	9202330000	Verktyg, Tom box / väska
GTIN (EAN)	4032248486700	
Förp.	1 Stück	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H0,5/14D W	Utförande	Förpackning
Art.nr.	9019010000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit	lös
GTIN (EAN)	4008190120931		
Förp.	500 Stück		

Skarvförbindning



Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 6B26 VF	Utförande
Art.nr.	9200510000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm² - 6 mm², gul
GTIN (EAN)	4032248410354	
Förp.	100 Stück	
Typ	LIB 1,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	9200490000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm² - 1,5 mm², röd
GTIN (EAN)	4032248410330	
Förp.	100 Stück	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	9200500000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm² - 2,5 mm², blå
GTIN (EAN)	4032248410347	
Förp.	100 Stück	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Insatser



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZ BA8-PSC 80	Utförande
Art.nr.	9202310000	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248486687	
Förp.	1 Stück	

Crimping tools



Pressverktyg för ändhylsor med och utan plastkrage

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningmöjlighet vid eventuell felmanövrering

Allmänna beställningsdata

Typ	PZ 6 ROTO L	Utförande
Art.nr.	1444050000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för ändhylsor, 0.14mm², 6mm²,
GTIN (EAN)	4050118248593	Trapetspressning
Förp.	1 Stück	

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/14D R	Utförande	Förpackning
Art.nr.	9019080000	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190090623		
Förp.	500 Stück		

löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18D GR	Utförande	Förpackning
Art.nr.	9019190000	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå	lös
GTIN (EAN)	4008190141349		
Förp.	500 Stück		

CRIMPSET PZ / CTI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tillbehör

Flatstifthylsor



Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	9200520000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	40322484 10361	1.5 mm ²
Förp.	100 Stück	
Typ	LIF 1,5F638 R	Utförande
Art.nr.	9200540000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² -
GTIN (EAN)	40322484 10385	1.5 mm ²
Förp.	100 Stück	
Typ	LIF 6F638 R	Utförande
Art.nr.	9200570000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm ² , 4 mm ² - 6
GTIN (EAN)	40322484 10415	mm ²
Förp.	100 Stück	
Typ	LIF 2,5F638 R	Utförande
Art.nr.	9200560000	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² -
GTIN (EAN)	40322484 10408	2.5 mm ²
Förp.	100 Stück	

Crimping tools



Pressverktyg för isolerade skarvhylsor

Kabelskor, stiftkabelskor, parallell- och serieskarvhylsor och stickkontakter

- Tvångsspärr garanterar kvalitetscrimp
- Upplåsningsmöjlighet vid eventuell felmanövrering
- med anslag för exakt positionering av kontakterna
- testad enligt DIN EN 60352 T.2

Allmänna beställningsdata

Typ	CTI 6	Utförande
Art.nr.	9006120000	Crimpverktyg, Crimpverktyg för kontakter, 0.5mm ² , 6mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190044527	Ovalcrimpning, Dubbelcrimp
Förp.	1 Stück	