

**CRIMP-SET KONTAKTE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimp-Set

**Allmänna beställningsdata**

Utförande	Sortimentlåda, färgkod: DIN
Art.nr.	<a href="#">9202640000</a>
Typ	CRIMP-SET KONTAKTE
GTIN (EAN)	4032248503322
Förp.	1 Stück

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	330 mm	Byggdjup (tum)	12,992 inch
Höjd	57 mm	Bygghöjd (tum)	2,244 inch
Bredd	413 mm	Byggbredd (tum)	16,26 inch
Nettovikt	3 503 g		

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Crimp-set kontakter med isolerade skarvhylsor med plastkrage
--------------------	--

## Sortiment

Antal AEH	2 000 pcs.	färgkod	DIN
-----------	------------	---------	-----

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

## Nedladdningar

Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H2,5/15D BL	Utförande	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9019160000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, blå	lös
GTIN (EAN)	4008190028732		
Förp.	500 Stück		

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H4,0/18D GR	Utförande	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9019190000</a>	Ändhylsa, Standard, 12 mm, 10 mm, grå	lös
GTIN (EAN)	4008190141349		
Förp.	500 Stück		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H0,75/14D GR	Utförande	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9019040000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, grå	lös
GTIN (EAN)	4008190099077		
Förp.	500 Stück		

Ledar-märkarea 6,0 mm<sup>2</sup>

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H6,0/20D GE	Utförande	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9019220000</a>	Ändhylsa, Standard, 14 mm, 12 mm, gul	lös
GTIN (EAN)	4008190151607		
Förp.	100 Stück		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Ringkabelskor

## Isolerade ringkabelskor av PVC

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning



## Allmänna beställningsdata

Typ	LIR 1,5M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200100000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409860	1.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	
Typ	LIR 1,5M4 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200090000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409853	1.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	
Typ	LIR 6M6 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200250000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410071	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	
Typ	LIR 2,5M5 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200180000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248409808	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	

## löst förpackad i polypåse

- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod



## Allmänna beställningsdata

Typ	H1,5/14D SW	Utförande	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9019120000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, svart	lös
GTIN (EAN)	4008190153793		
Förp.	500 Stück		

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Insatser



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

## Allmänna beställningsdata

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028460000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310029	
Förp.	100 Stück	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9028450000</a>	Sortiment Insatser
GTIN (EAN)	4032248310012	
Förp.	1 Stück	

## Skarvförbindning



## Helisolerad skarvhylsa av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIB 6B26 VF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200510000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm² - 6 mm², gul
GTIN (EAN)	4032248410354	
Förp.	100 Stück	
Typ	LIB 2,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200500000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm² - 2,5 mm², blå
GTIN (EAN)	4032248410347	
Förp.	100 Stück	
Typ	LIB 1,5B25 VF	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200490000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm² - 1,5 mm², röd
GTIN (EAN)	4032248410330	
Förp.	100 Stück	

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## löst förpackad i polypåse



- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

## Allmänna beställningsdata

Typ	H1,0/14D R	Utförande	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9019080000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, röd	lös
GTIN (EAN)	4008190090623		
Förp.	500 Stück		

## Stiftkabelskor



## Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIP 1,5R12 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200460000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 0,5 mm² - 1,5 mm², röd
GTIN (EAN)	4032248410309	
Förp.	100 Stück	
Typ	LIP 6R14 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200480000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm² - 6 mm², gul
GTIN (EAN)	4032248410323	
Förp.	100 Stück	
Typ	LIP 2,5R12 V	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200470000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm² - 2,5 mm², blå
GTIN (EAN)	4032248410316	
Förp.	100 Stück	

## CRIMP-SET KONTAKTE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Väska



- Låda i okrossbar polypropylen-plast
- Mobil och översiktlig förvaring med minimalt platsbehov
- Med 2 stabila skjutlå
- Sortimentslådor/-boxar kan ställas högkant och kan staplas glidsäkert
- Kan delas in med insatser

## Allmänna beställningsdata

Typ	KOFFER CARRY LITE 55	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9202000000</a>	Verktyg, Tom box / väska
GTIN (EAN)	4032248481231	
Förp.	1 Stück	

## Flatstiftshylsor



## Isolerade flatstiftshylsor av PVC med kopparhylsa

- standard utföranden
- ej lödd
- med konisk införingsöppning

## Allmänna beställningsdata

Typ	LIF 1,5F288 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200520000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410361	1.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	
Typ	LIF 1,5F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200540000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1.5 mm <sup>2</sup> , 0.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410385	1.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	
Typ	LIF 6F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200570000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6
GTIN (EAN)	4032248410415	mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	
Typ	LIF 2,5F638 R	Utförande
Art.nr.	<a href="#">9200560000</a>	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> -
GTIN (EAN)	4032248410408	2.5 mm <sup>2</sup>
Förp.	100 Stück	



**CRIMP-SET KONTAKTE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Tillbehör****löst förpackad i polypåse**

- löst förpackade i påse
- Weidmüllers färgkod
- DIN-färgkod

**Allmänna beställningsdata**

Typ	H0,5/14D W	Utförande	Förpackning
Art.nr.	<a href="#">9019010000</a>	Ändhylsa, Standard, 10 mm, 8 mm, vit	lös
GTIN (EAN)	4008190120931		
Förp.	500 Stück		