

TST 2/M6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Опор клеммных реек могут использоваться для установки реек DIN в любом месте шкафа. В результате приподнятая или угловая DIN-рейка упрощает как монтаж компонента, так и укладку проводки.

Основные данные для заказа

Исполнение	Монтажное основание для рейки, М 6, Сталь
Номер для заказа	0101700000
Тип	TST 2/M6
GTIN (EAN)	4008190069254
Кол.	10 Шт.

TST 2/M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	20 мм	Глубина (дюймов)	0,787 inch
Высота	84 мм	Высота (в дюймах)	3,307 inch
Ширина	18 мм	Ширина (в дюймах)	0,709 inch
Масса нетто	25,7 g		

Монтажная рейка

Материал	Сталь	Поверхность	оцинкованный
Толщина	1,8 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	