

TST 2/M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



Montering av skenstöd kan användas för att montera DIN-skenor på alla platser i skåpet.. Den upphöjda eller vinklad DIN-skenan ger installationsprogrammet både enklare komponent och kabeldragning.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montagefot för montageskena, M 6, Stål
Art.nr.	0101700000
Typ	TST 2/M6
GTIN (EAN)	4008190069254
Förp.	10 Stück

TST 2/M6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Djup	20 mm	Byggdjup (tum)	0,787 inch
Höjd	84 mm	Bygghöjd (tum)	3,307 inch
Bredd	18 mm	Byggbredd (tum)	0,709 inch
Nettovikt	25,7 g		

Montageskena

Material	Stål	Tjocklek	1,8 mm
Yta	förzinkad		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002625	ETIM 7.0	EC002625
ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ECLASS 9.0	27-18-28-07	ECLASS 9.1	23-15-90-90
ECLASS 10.0	27-18-28-07	ECLASS 11.0	27-18-28-07
ECLASS 12.0	27-18-28-07	ECLASS 13.0	27-18-28-07

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	