

EGT6 EG2/EN


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profily přepínačů a tlačítek odpovídá profilům elektrických komponentů.

Přepínače a tlačítka usnadňují uvedení do provozu, údržbu, monitorování a opravy průmyslových instalací.

Všeobecné objednací údaje

Verze	, Funkční komponenta Přepínací kontakt, snímání, Šroubové připojení
Objednací číslo	0114660000
Typ	EGT6 EG2/EN
GTIN (EAN)	4008190180355
Množství	10 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	50 mm	Výška (v palcích)	1,969 inch
Šířka	18 mm	Šířka (v palcích)	0,709 inch
Délka	58 mm	Délka (v palcích)	2,283 inch
Čistá hmotnost	42,1 g		

Teploty

Skladovací teplota	-40 °C...100 °C	Provozní teplota	-25 °C...85 °C
--------------------	-----------------	------------------	----------------

Výstup

Rated switching voltage	250 V AC	AC spínací výkon (odporový), max.	1500 VA @ 250 V
AC spínací výkon, max.	1 500 VA	Spínací výkon	250 V
DC spínací výkon (odporový), max.	180 W @ 30 V	DC spínací výkon, max.	180 W
Spínací výkon	30 V		

Obecné údaje

Lišta	TS 32, TS 35	Barevný	Běžová
-------	--------------	---------	--------

Data připojení

Metoda připojení vodiče	Šroubové připojení	Rozsah sevření, jmenovité připojení	6 mm ²
Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²	Upínací rozsah, max.	6 mm ²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	4 mm ²		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002498	ETIM 7.0	EC002498
ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ECLASS 9.0	27-37-92-01	ECLASS 9.1	27-37-92-01
ECLASS 10.0	27-37-13-92	ECLASS 11.0	27-37-13-92
ECLASS 12.0	27-37-13-92	ECLASS 13.0	27-37-13-92

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Application notes – EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](#)
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

EGT6 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

TS 32



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EWK 2	Verze
Objednací číslo	6199360000	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190023546	
Množství	50 ks	

Řada SAK



Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

Všeobecné objednací údaje

Typ	EW 35	Verze
Objednací číslo	6383560000	Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno
GTIN (EAN)	4008190181314	
Množství	50 ks	

EGT6 EG2/EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	6383400000	Svorkovnicová lišta, bez slotu, Příslušenství, 35 x 7.5 x 2000 mm,
GTIN (EAN)	4008190088026	Ocel, pozinkovaný a pasivovaný
Množství	2 m	
Typ	TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	6498000000	Svorkovnicová lišta, bez slotu, Příslušenství, 35 x 15 x 2000 mm, Ocel,
GTIN (EAN)	4008190042493	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	2 m	

Ocel



Ocelové DIN lišty jsou na trhu nejrozšířenější. Mezi kovovými DIN lištami mají nejnižší ochranu proti zkratu, podobně k nerezové oceli.

Všeobecné objednací údaje

Typ	TS 32X15 2M/ST/ZN	Verze
Objednací číslo	6122800000	Svorkovnicová lišta, bez slotu, Příslušenství, 33 x 15 x 2000 mm, Ocel,
GTIN (EAN)	4008190066307	pozinkovaný a pasivovaný
Množství	2 m	