

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Verzió | Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 15 x 5.5 x 2000 mm, Rés szélesség: 4.20 mm, Rés hossz: 12.20 mm, Acél, galvanizált önbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | 0117500000 |
| Típus | TS 15X5/LL 2M/ST/ZN |
| GTIN (EAN) | 4008190150662 |
| Qty. | 2 m |

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 5,5 mm | Mélység (coll) | 0,217 inch |
| Magasság | 15 mm | Magasság (coll) | 0,591 inch |
| Szélesség | 2 000 mm | Szélesség (coll) | 78,74 inch |
| Nettó tömeg | 140 g | | |

Tartósín

| | | | |
|---|-----------------------------------|----------|--|
| A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékra vonatkozik | 10 mm ² | | |
| Anyag | Acél | | |
| Előlyukasztott tartósín | Igen | | |
| Felületi minőség | galvanizált ónbevonat, passzívált | | |
| Forrasztószem furatátmérője (D) | 4,2 mm | | |
| Furattávolság a középtengelyek között | 20 mm | | |
| Furatátmérő | 4,2 mm | | |
| Hornyos furat | Igen | | |
| Length of the terminal rail | névleges | 2 000 mm | |
| | min. | 0 mm | |
| | max. | 2 000 mm | |

Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 1,2 kA
az IEC 60947-7-2 szerint

| | |
|---------------|--------------|
| Rés hossz | 12,2 mm |
| Rés hossza | |
| Rés hézag | 8 mm |
| Rés hézag | |
| Rés szélesség | 4,2 mm |
| Rés szélesség | |
| Szabványok | DIN EN 60715 |
| Vastagság | 1 mm |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001285 | ETIM 7.0 | EC001285 |
| ETIM 8.0 | EC001285 | ETIM 9.0 | EC001285 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Letöltések



| | |
|--------------------|---|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus | BFSC M4X6 MS | Verzió |
| Rendelési szám | 6136300000 | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN) | 4008190177713 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | BFSC M4X6 | Verzió |
| Rendelési szám | 6149700000 | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN) | 4008190016098 | |
| Qty. | 100 Stück | |

TS 15

TS 15

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus | ZEW 15 | Verzió |
| Rendelési szám | 7920340000 | Végbak, Műanyag, bézs, Sín: TS 15, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN) | 4032248238910 | |
| Qty. | 20 Stück | |
| Típus | EW 15 | Verzió |
| Rendelési szám | 6382860000 | Végbak, Poliamid 66, bézs, Sín: TS 15, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN) | 4008190187804 | |
| Qty. | 50 Stück | |
| Típus | EW 15/2 | Verzió |
| Rendelési szám | 1071900000 | Végbak, Műanyag, sötétbézs, Sín: TS 15, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN) | 4008190462949 | |
| Qty. | 50 Stück | |

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Felszerelési tartozékok



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus | SO SH1 | Verzió |
| Rendelési szám | 6401460000 | Gyűjtősín-tartó |
| GTIN (EAN) | 4008190188092 | |
| Qty. | 20 Stück | |