

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия**

Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Исполнение	Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 15 x 5.5 x 2000 mm, Ширина шлица: 4.20 mm, Длина шлица: 12.20 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа	0117500000
Тип	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
Кол.	2 м

Дата создания 11 мая 2024 г. 16:14:40 CEST

Статус каталога 04.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	5,5 мм	Глубина (дюймов)	0,217 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	2 000 мм	Ширина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	140 g		

Монтажная рейка

Диаметр монтажного отверстия (D)	4,2 мм	
Диаметр отверстия	4,2 мм	
Длина клеммной рейки	макс.	2 000 мм
	мин.	0 мм
	номин.	2 000 мм
Длина прорезей		
Длина шлица	12,2 мм	
Зазор между прорезями		
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2	1,2 kA	
Материал	Сталь	
Монтажная рейка с отверстиями	Да	
Нормы	DIN EN 60715	
Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Просверленное отверстие, шлицевой	Да	
Расстояние между отверстиями, меж- центровое	20 мм	
Расстояние между шлицами	8 мм	
Стойкость к короткому замыканию со- ответствует проводу из E-Cu	10 mm ²	
Толщина	1 мм	
Ширина прорезей		
Ширина шлица	4,2 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки



Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

TS 15

TS 15

Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры.

Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Тип	EW 15	Исполнение
Номер для заказа	6982860000	Концевой стопор, Полиамид 66, бежевый, Рейка: TS 15,
GTIN (EAN)	4008190187804	Непосредственный монтаж
Кол.	50 Шт.	
Тип	ZEW 15	Исполнение
Номер для заказа	7830340000	Концевой стопор, Пластмасса, бежевый, Рейка: TS 15,
GTIN (EAN)	4032248238910	Непосредственный монтаж
Кол.	20 Шт.	
Тип	EW 15/2	Исполнение
Номер для заказа	4331900000	Концевой стопор, Пластмасса, Темно-бежевый, Рейка: TS 15,
GTIN (EAN)	4008190462949	Непосредственный монтаж
Кол.	50 Шт.	

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	SO SH1	Исполнение
Номер для заказа	4331460000	Держатель шины
GTIN (EAN)	4008190188092	
Кол.	20 Шт.	

TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Винты



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

Тип	BFSC M4X6 MS	Исполнение
Номер для заказа	6126300000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190177713	
Кол.	50 Шт.	
Тип	BFSC M4X6	Исполнение
Номер для заказа	61263700000	Монтажный винт (клемма)
GTIN (EAN)	4008190016098	
Кол.	100 Шт.	