

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena, med långsmalt hål, Tillbehör, 15 x 5.5 x 2000 mm, Slitsbredd: 4.20 mm, Slitslängd: 12.20 mm, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	<a href="#">0117500000</a>
Typ	TS 15X5/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190150662
Förp.	2 m

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	5,5 mm	Byggdjup (tum)	0,217 inch
Höjd	15 mm	Bygghöjd (tum)	0,591 inch
Bredd	2 000 mm	Byggbredd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	140 g		

## Montageskena

Borrhål, slitsat	Ja
Diameter bestyckningshål (D)	4,2 mm
Hålad montageskena	Ja
Hålavstånd mitten	20 mm
Håldiameter	4,2 mm
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare	10 mm <sup>2</sup>
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2	1,2 kA
Längd på montageskena	max. 2 000 mm
	min. 0 mm
	nominell 2 000 mm
Material	Stål
Normer	DIN EN 60715
Slitsavstånd	8 mm
Slitsavstånd	
Slitsbredd	4,2 mm
Slitsbredd	
Slitslängd	12,2 mm
Slitslängd	
Tjocklek	1 mm
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**TS 15X5/LL 2M/ST/ZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**



## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## TS 15

TS 15

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	EW 15	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0382860000</a>	Ändstöd, Polyamid 66, beige, Skena: TS 15, Direktmontage
GTIN (EAN)	4008190187804	
Förp.	50 Stück	
Typ	ZEW 15	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">7920340000</a>	Ändstöd, Plast, beige, Skena: TS 15, Direktmontage
GTIN (EAN)	4032248238910	
Förp.	20 Stück	
Typ	EW 15/2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1071900000</a>	Ändstöd, Plast, mörkbeige, Skena: TS 15, Direktmontage
GTIN (EAN)	4008190462949	
Förp.	50 Stück	

## Montagehållare



Vi erbjuder en bred portfölj med växande stöd för enkel hantering och komplettering av våra produkter. Från olika verktyg till isoleringshylsa och olika skruvar är våra komponenter så detaljerade att de stämmer överens med varandra och på så sätt underlättar sammanställningen i enlighet med respektive standard- och skyddsbestämmelser.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SO SH1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0401460000</a>	Stöd för samlingsskena
GTIN (EAN)	4008190188092	
Förp.	20 Stück	

## TS 15X5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tillbehör

## Skrudar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	BFSC M4X6 MS	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0136300000</a>	Infästningsskruv (plint)
GTIN (EAN)	4008190177713	
Förp.	50 Stück	
Typ	BFSC M4X6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0149700000</a>	Infästningsskruv (plint)
GTIN (EAN)	4008190016098	
Förp.	100 Stück	