

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Az acél DIN tartósínek a legelterjedtebb termékek a piacon. A fém DIN tartósínek között ezek a legkevésbé védettek a rövidzárlat ellen, hasonlóan a rozsdamentes acélhoz.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Kalapsín, aljzattal, Tartozékok, 15 x 5.5 x 1000 mm, Rés szélesség: 4.20 mm, Rés hossz: 12.00 mm, Acél, galvanizált önbevonat, passzívált |
| Rendelési szám | <a href="#">0117510000</a>  |
| Típus          | TS 15X5/LL 1M/ST/ZN   |
| GTIN (EAN)     | 4008190111298   |
| Qty.           | 1 m   |

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |            |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység     | 5,5 mm   | Mélység (coll)   | 0,217 inch |
| Magasság    | 15 mm    | Magasság (coll)  | 0,591 inch |
| Szélesség   | 1 000 mm | Szélesség (coll) | 39,37 inch |
| Nettó tömeg | 140 g    |                  |            |

## Tartósín

|   |                                   |          |  |
|---|-----------------------------------|----------|--|
| A rövidzárlati szilárdság E-Cu vezetékre vonatkozik | 10 mm <sup>2</sup>                |          |  |
| Anyag   | Acél                              |          |  |
| Előlyukasztott tartósín                             | Igen                              |          |  |
| Felületi minőség                                    | galvanizált ónbevonat, passzívált |          |  |
| Forrasztószem furatátmérője (D)                     | 4,2 mm                            |          |  |
| Furattávolság a középtengelyek között               | 20 mm                             |          |  |
| Furatátmérő   | 4,2 mm                            |          |  |
| Hornyos furat                                       | Igen                              |          |  |
| Length of the terminal rail                         | névleges                          | 1 000 mm |  |
|   | min.                              | 0 mm     |  |
|   | max.                              | 1 000 mm |  |

Másodpercenkénti, rövid idejű határáram 1,2 kA  
az IEC 60947-7-2 szerint

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Rés hossz           | 12 mm              |
| Rés hossza          |                    |
| Rés hézag           | 8 mm               |
| Rés hézag           |                    |
| Rés szélesség       | 4,2 mm             |
| Rés szélesség       |                    |
| Szabványok          | DIN EN 60715       |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Vastagság           | 1 mm               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001285    | ETIM 7.0    | EC001285    |
| ETIM 8.0    | EC001285    | ETIM 9.0    | EC001285    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-02 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések


|                    |   |
|--------------------|---|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Tervezési adatok   | <a href="#">Zuken E3.S</a>                      |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Kiadványok         |   |

**TS 15X5/LL 1M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rajzok**

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | BFSC M4X6                  | Verzió                 |
| Rendelési szám | <a href="#">6149700000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190016098              |                        |
| Qty.           | 100 Stück                  |                        |
| Típus          | BFSC M4X6 MS               | Verzió                 |
| Rendelési szám | <a href="#">6136300000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190177713              |                        |
| Qty.           | 50 Stück                   |                        |

## TS 15

TS 15

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | EW 15/2                    | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">1071900000</a> | Végbak, Műanyag, sötétbézs, Sín: TS 15, Közvetlen rögzítés |
| GTIN (EAN)     | 4008190462949              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | ZEW 15                     | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">920340000</a>  | Végbak, Műanyag, bézs, Sín: TS 15, Közvetlen rögzítés      |
| GTIN (EAN)     | 4032248238910              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | EW 15                      | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6382860000</a> | Végbak, Poliamid 66, bézs, Sín: TS 15, Közvetlen rögzítés  |
| GTIN (EAN)     | 4008190187804              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## TS 15X5/LL 1M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Felszerelési tartozékok



Termékeink könnyű kezelése és kiegészítése érdekében rögzítők széles választékát kínáljuk. A különféle szerszámoktól kezdve a szigetelőhüvelyekig és különböző csavarokig, komponenseink a legapróbb részletekig illeszkednek egymáshoz, és lehetővé teszik a megfelelő szabványoknak és védelmi előírásoknak megfelelő összeszerelést.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| Típus          | SO SH1                     | Verzió          |
| Rendelési szám | <a href="#">6401460000</a> | Gyűjtősín-tartó |
| GTIN (EAN)     | 4008190188092              |                 |
| Qty.           | 20 Stück                   |                 |