RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Profil RS 70 se dodává v pevných délkách. Požadované délky lze dosáhnout spojením jednotlivých dílů k sobě. Karta PCB se zasune do boku profilu. Koncové krytky uzavřou boční strany profilu. Zde jsou k dostání prvky na montážní lišty a k přímé montáži. Podstavce k nacvaknutí jsou trvale upevněny k profilu. Možnosti označení jsou integrovány do bočních dílů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nasazovací podstavce, RS 70 Oranžová, Koncová deska nosné lišty DIN vpravo, Šířka: 10 mm
Objednací číslo	0119560000
Typ	RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
GTIN (EAN)	4008190087111
Množství	20 ks

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29,2 mm	Hloubka (v palcích)	1,15 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2,756 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	32 mm	Šířka	10 mm
Šířka (v palcích)	0,394 inch	Čistá hmotnost	6,154 g

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA 66	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI		

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Barevný graf (podobné)	RAL 2000
Encapsulation option	Ne	Stupeň krytí	IP00

Klasifikace

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



