

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Профиль RS 70 поставляется с фиксированными вариантами длины. Соединение отдельных частей позволяет получить изделие необходимой длины. Печатная плата вставляется в профиль сбоку. Концевые пластины замыкают профиль сбоку. Здесь предоставляются компоненты для монтажа на монтажную рейку и непосредственного монтажа. Фиксаторы жестко соединены с профилем. Маркировочные элементы интегрированы в боковые части.

Основные данные для заказа

Исполнение	Фиксатор, RS 70 оранжевый, Концевая пластина правой монтажной DIN-рейки, Ширина: 10 mm
Номер для заказа	0119560000
Тип	RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR
GTIN (EAN)	4008190087111
Кол.	20 Шт.

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	29,2 мм	Глубина (дюймов)	1,15 inch
Высота	70 мм	Высота (в дюймах)	2,756 inch
Высота, мин.	32 мм	Ширина	10 мм
Ширина (в дюймах)	0,394 inch	Масса нетто	6,154 g

Общие данные

Вид защиты	IP00	Способность к заливке	Нет
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Цветовой код	оранжевый

Данные о материалах

Изоляционный материал	PA 66	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI		

Классификации

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

RF RS 70 RE/A3/M.BEZ OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

LOCKING-FOOT RIGHT

