

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Az RS 70-es profilt rögzített hosszakban szállítjuk. A kívánt hosszt az egyedi darabok összekötésével kapja meg. A NYÁK-ot a profil oldalába kell betolni. Végzáró lapok zárják le a profil oldalait. Itt kapocssín elemek és közvetlen felszerelés állnak rendelkezésre. A rápattintható lábak tartósan rögzítettek a profilhoz. Feljelölő lehetőségek az oldalelemekbe vannak beépítve.

Általános rendelési adatok

Verzió	Bepattintható láb, RS 70 narancssárga, Véglap DIN tartósín bal, Szélesség: 10 mm
Rendelési szám	0119660000
Típus	RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665
GTIN (EAN)	4008190096106
Qty.	20 Stück

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	28,6 mm	Mélység (coll)	1,126 inch
Magasság	70 mm	Magasság (coll)	2,756 inch
Legalacsonyabb változat magassága	32 mm	Szélesség	10 mm
Szélesség (coll)	0,394 inch	Nettó tömeg	5,045 g

Anyagadatok

Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)	600 ≤ CTI	Szigetelőanyag	PA 66
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

Általános adatok

Szín	narancssárga	Színskála (hasonló)	RAL 2000
Sín	TS 32, TS 35	Tokozási opció	Nem
Védelmi osztály	IPO0		

Besorolások

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

LOCKING-FOOT LEFT

