


ZW 30 RS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Профиль RS 70 поставляется с фиксированными вариантами длины. Соединение отдельных частей позволяет получить изделие необходимой длины. Печатная плата вставляется в профиль сбоку. Концевые пластины замыкают профиль сбоку. Здесь предоставляются компоненты для монтажа на монтажную рейку и непосредственного монтажа. Фиксаторы жестко соединены с профилем. Маркировочные элементы интегрированы в боковые части.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---|
| Исполнение | Корпуса для электроники, RS 70 оранжевый, Промежуточная деталь, Ширина: 30 mm |
| Номер для заказа | 0119960000 |
| Тип | ZW 30 RS OR |
| GTIN (EAN) | 4008190031008 |
| Кол. | 20 Шт. |

ZW 30 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 20,6 мм | Глубина (дюймов) | 0,811 inch |
| Высота | 70 мм | Высота (в дюймах) | 2,756 inch |
| Ширина | 30 мм | Ширина (в дюймах) | 1,181 inch |
| Масса нетто | 7,35 g | | |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------|----------|-----------------------|-----------|
| Вид защиты | IP00 | Способность к заливке | Нет |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000 | Цветовой код | оранжевый |

Данные о материалах

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| Изоляционный материал | PA 66 | Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Сравнительный показатель пробоя (CTI) | 600 ≤ CTI | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 7.0 | EC002779 | ETIM 8.0 | EC002779 |
| ETIM 9.0 | EC002779 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 13.0 | 27-19-06-04 |

Важное примечание

| | |
|---------------------|--|
| Сведения об изделии | Высота: TS 32 = 33,5 мм, TS 35 x 7,5 = 29 мм Размеры печатной платы: Толщина печатной платы: 1,6 (±0,2) мм Длина печатной платы: 67,8 (-0,2) мм Ширина распорки = ширина печатной платы минус 2 x 9 мм (встегиваемая ножка) Пример: ширина печатной платы = 68 мм, ширина распорки = 50 мм, 2 распорки ZW 25 RS или ZW 45 RS + ZW 5 RS |
|---------------------|--|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN |