

ZW 30 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bildliknande



Profilen RS 70 levereras i fasta längder. Genom att foga samman de enskilda delarna kan önskad längd byggas upp. Kretskortet skjuts in i profilen från sidan. Ändplattor avslutar profilen på sidorna. Här finns tillbehör för montage- geskenemontering och direktmontage. Rasterfötterna är fast förbundna med profilen. Märkningsmöjligheter är integrerade i sidodelarna.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Elektronikkapsling, RS 70 orange, Mellanstycke, Bredd: 30 mm
Art.nr.	0119960000
Typ	ZW 30 RS OR
GTIN (EAN)	4008190031008
Förp.	20 Stück

ZW 30 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	20,6 mm	Byggdjup (tum)	0,811 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2,756 inch
Bredd	30 mm	Byggbredd (tum)	1,181 inch
Nettovikt	7,35 g		

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI
Isoleringsmaterial	PA 66		

Allmänna data

Färgkod	orange	Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000
Gjutbarhet	Nej	Skyddsklass	IP00

Klassificeringar

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

Viktig hänvisningstext

Produktinformation	Höjd: TS 32 = 33,5 mm, TS 35x7,5 = 29 mm Mönsterkortets mått: mönsterkortstjocklek: 1,6 (±0,2) mm mönsterkortslängd: 67,8 (-0,2) mm Mellanstyckets bredd = mönsterkortsbredd minus 2 x 9 mm (clip-in-fot) Exempel: mönsterkortsbredd = 68 mm, mellanstyckets bredd = 50 mm, mellanstycken 2x ZW 25 RS eller ZW 45 RS + ZW 5 RS
--------------------	--

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN