


ZW 45 RS OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

Profil RS 70 se dodává v pevných délkách. Požadované délky lze dosáhnout spojením jednotlivých dílů k sobě. Karta PCB se zasune do boku profilu. Koncové krytky uzavřou boční strany profilu. Zde jsou k dostání prvky na montážní lišty a k přímé montáži. Podstavce k nacvaknutí jsou trvale upevněny k profilu. Možnosti označení jsou integrovány do bočních dílů.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Kryty elektroniky, RS 70 Oranžová, Mezilehlý díl, Šířka: 45 mm
Objednací číslo	0120060000
Typ	ZW 45 RS OR
GTIN (EAN)	4008190114404
Množství	20 ks

ZW 45 RS OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	20,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,811 inch
Výška	70 mm	Výška (v palcích)	2,756 inch
Šířka	45 mm	Šířka (v palcích)	1,772 inch
Čistá hmotnost	11,202 g		

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PA 66	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Komparativní index sledování (CTI)	600 ≤ CTI		

Obecné údaje

Barevný	Oranžová	Barevný graf (podobné)	RAL 2000
Encapsulation option	Ne	Stupeň krytí	IP00

Klasifikace

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Výška: TS32 = 33,5 mm, TS35 x 7,5 = 29 mm Rozměry DPS: Tloušťka: 1,6 (± 0,2) mm Délka: 67,8 (- 0,2) mm Délka prostředního dílu = šířka DPS - 2 x 9 mm (připínací podstavec) Příklad: Šířka DPS = 68 mm, šířka prostředního dílu = 50 mm, prostřední díl 2x ZW 25 RS nebo ZW 45 RS + ZW 5 RS
----------------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN