

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Produktillustration



Stål DIN-räls är den vanligaste marknaden. Bland metallens DIN-skenor har de det lägsta kortslutningsskyddet, liknande rostfritt stål.

## Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montageskena, utan avlångt hål, Tillbehör, 33 x 15 x 2000 mm, Stål, galvanisk förzinkad och passiverad
Art.nr.	<a href="#">0122800000</a>
Typ	TS 32X15 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190066307
Förp.	2 m

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	15 mm	Byggdjup (tum)	0,591 inch
Höjd	33 mm	Bygghöjd (tum)	1,299 inch
Bredd	2 000 mm	Byggbredd (tum)	78,74 inch
Nettovikt	360 g		

## Montageskena

Hålad montageskena	Nej
Kortslutningssäkerheten motsvarar E-Cu ledare	35 mm <sup>2</sup>
Kortvarigt strömmotstånd per sekund motsvarande IEC 60947-7-2	4,2 kA
Längd på montageskena	min. 0 mm nominell 2 000 mm max. 2 000 mm
Material	Stål
Monteringsanvisning	Direktmontage
Normer	DIN EN 60715
Slitsavstånd	
Slitsbredd	
Slitslängd	
Tjocklek	1,5 mm
Yta	galvanisk förzinkad och passiverad

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Användardokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**TS 32X15 2M/ST/ZN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## TS 32

TS 32

För att säkerställa en permanent fixering på montageskenan och förhindra sidoförskjutning har Weidmüller ändvinklar i programmet. Det finns utföranden med skruv och skruvlösa utföranden. På ändvinklarna finns märkningsmöjligheter, även för gruppmarkning och möjligheten att förvara teststickkontakter.

## Allmänna beställningsdata

Typ	EWK 2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0199360000</a>	Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 32, skruvad
GTIN (EAN)	4008190023546	
Förp.	50 Stück	
Typ	EWK 1 ALT	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0495160000</a>	Ändstöd, Polyamid 66, beige, Skena: TS 32, skruvad
GTIN (EAN)	4008190160777	
Förp.	50 Stück	
Typ	EWK 1	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0206160000</a>	Ändstöd, Wemid, beige, Skena: TS 32, skruvad
GTIN (EAN)	4008190080020	
Förp.	50 Stück	

## Låsstift



Stänger ger en mekanisk anslutning mellan flera kopplingsplintar. De delar ut den mekaniska kraften inom applikationen och hindrar plintraden från att skjutas isär.

## Allmänna beställningsdata

Typ	SST 3 2M	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0152700000</a>	Tillbehör, Säkringsstift
GTIN (EAN)	4008190126193	
Förp.	2 m	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Monteringsmaterial


**Integrera, expandera och individualisera:  
den passande kompletteringen för varje  
användningsområde.**

Systemtillbehören i den nya kapslingsserien Klippon® TB har en genomgående struktur som möjliggör en enkel anpassning av kapslingarna till respektive applikations speciella krav.

**Satser med fästmaterial**

Satser med fästmaterial finns för snabb och enkel installation av typetikethållare, dokumenthållare och regnkåpor.

Två- **Fästset för etiketter – SD** krävs för att montera en plast- (Trafolyte) ID eller en typetikett. Med hjälp av detta set kan du montera ID- eller typetikett direkt på locket. Denna etikettsats med fästmaterial har utvecklats särskilt för denna användning. Endast med denna sats med fästmaterial kan man säkerställa att inga läckor uppstår i kapslingen eller att skylten skadas.

Två- **Det universella fästsetet – TPSD** har tagits fram för att möjliggöra säker och snabb installation av exempelvis typetikethållare, regnskydd eller dokumenthållare. Genom att använda detta fästset kan risken för läckor minimeras, om inte helt förhindras.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M6X8 D9/SW3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Montageskruv, Material: Stål
GTIN (EAN)	4008190058258	
Förp.	50 Stück	

## Skravar



Beroende på kopplingsplinter eller även tillbehören erbjuder vi olika typer av skruvar som ytterligare artiklar eller reservdelar.

## Allmänna beställningsdata

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0295900000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Förp.	50 Stück	
Typ	FKSC M6X12 D9/SW3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0353500000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190139285	
Förp.	50 Stück	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

Typ	FKSC M4X6 D8/SW2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1567480000</a>	SAK-serien, Insexskruv, Skruvar, Antal poler: 1
GTIN (EAN)	4008190033491	
Förp.	100 Stück	

## Montageskenehållare



Montering av skenstöd kan användas för att montera DIN-skenor på alla platser i skåpet.. Den upphöjda eller vinklad DIN-skenan ger installationsprogrammet både enklare komponent och kabeldragning.

## Allmänna beställningsdata

Typ	TSTW 5/M5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0178100000</a>	Montagefot för montageskena, M 5, Stål
GTIN (EAN)	4008190059651	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW 5/M5 ZN	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1779100000</a>	Montagefot för montageskena, M 5, Stål
GTIN (EAN)	4032248169894	
Förp.	10 Stück	
Typ	TST 2/M5	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1286600000</a>	Montagefot för montageskena, M 5, Stål
GTIN (EAN)	4008190144777	
Förp.	10 Stück	
Typ	TST 2/M6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0101700000</a>	Montagefot för montageskena, M 6, Stål
GTIN (EAN)	4008190069254	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW D 4.3	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">1610110000</a>	Montagefot för montageskena, Stål
GTIN (EAN)	4008190185305	
Förp.	10 Stück	
Typ	TSTW 6/M6	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0164000000</a>	Montagefot för montageskena, M 6, Stål
GTIN (EAN)	4008190095345	
Förp.	10 Stück	
Typ	SH 2	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0494920000</a>	Stöd för samlingsskena
GTIN (EAN)	4008190007584	
Förp.	10 Stück	

## TS 32X15 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tillbehör

## Montagefötter



Montagefötter används för att montera komponenter som inte kan fästas direkt på en DIN-skena.

## Allmänna beställningsdata

Typ	MB M3/M5 CRM	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0503500000</a>	Glidmutter, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
Förp.	20 Stück	
Typ	MB M5/M3 SW	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0553400000</a>	Glidmutter, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
Förp.	20 Stück	
Typ	MB M6/M4 GR	Artikelbeteckning
Art.nr.	<a href="#">0334900000</a>	Glidmutter, M 5, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Förp.	20 Stück	