

**RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Profilen RS 70 levereras i fasta längder. Genom att foga samman de enskilda delarna kan önskad längd byggas upp. Kretskortet skjuts in i profilen från sidan. Ändplattor avslutar profilen på sidorna. Här finns tillbehör för montagensmontering och direktmontage. Rasterfötterna är fast förbundna med profilen. Märkningsmöjligheter är integrerade i sidodelarna.

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Montagefot, RS 70 orange, Ändplatta DIN-skena höger, Bredd: 10 mm
Art.nr.	<a href="#">0126260000</a>
Typ	RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665
GTIN (EAN)	4008190178772
Förp.	20 Stück

## RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Djup	28,55 mm	Byggdjup (tum)	1,124 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2,756 inch
Höjd lägstbyggande	32 mm	Bredd	10 mm
Byggbredd (tum)	0,394 inch	Nettovikt	5,554 g

## Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI
Isoleringsmaterial	PA 66		

## Allmänna data

Färgkod	orange	Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000
Gjutbarhet	Nej	Skyddsklass	IP00

## Klassificeringar

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-02

## Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>

## RF RS 70 RE/A4/O.BEZ OR 1665

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

LOCKING-FOOT RIGHT

