

QL 4 SAK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 6.00, Izolované: Ne, 32 A, Šedá |
| Objednací číslo | 0130800000 |
| Typ | QL 4 SAK4 |
| GTIN (EAN) | 4008190173715 |
| Množství | 50 ks |

QL 4 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 0,6 mm | Hloubka (v palcích) | 0,024 inch |
| Výška | 6 mm | Výška (v palcích) | 0,236 inch |
| Šířka | 24,5 mm | Šířka (v palcích) | 0,965 inch |
| Čistá hmotnost | 0,575 g | | |

Teploty

| | |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

Specifikace systému

| | |
|-------|--------------------|
| Verze | Spojovací konektor |
|-------|--------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|-----|---------|------|
| Materiál | Měď | Barevný | Šedá |
|----------|-----|---------|------|

Další technická data

| | | | |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Typ montáže | Přišroubováno |
| Typ upevnění | Přišroubováno | Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |

Data hodnocení

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 32 A |
|-----------------|------|

Propojka

| | | | |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------|
| Jmenovitý proud, 2 póly | 32 A | Jmenovitý proud, více pólů | 32 A |
| Počet propojených svorkovnic | 4 | Typ | Spojovací konektor |

Rozměry

| | |
|-----------------|------|
| Rozteč v mm (P) | 6 mm |
|-----------------|------|

Všeobecně

| | | | |
|-------------------|--------------|------------|---|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Počet pólů | 4 |
|-------------------|--------------|------------|---|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

QL 4 SAK4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
|-------------------------|---|

| | |
|----------|--|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
|----------|--|

QL 4 SAK4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Montážní šrouby QL**

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | KISC M3X20.5/10 EK4 | Verze |
| Objednací číslo | 6303000000 | Upínací třmen, Upevňovací šroub, Ocel |
| GTIN (EAN) | 4008190163686 | |
| Množství | 100 ks | |