

## P 14/2 D01 RS SAKS4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

A mérőgyűrűk a rosszul megválasztott biztosítékméret elleni védelmet szolgálják. Ezek egyszerűen az adott biztosítékalapba vannak behelyezve, és segítségükkel elkerülhető a nagyobb biztosítékok használata.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Biztosítóméretező gyűrű (kapocs), Magasság: 11 mm, Mélység: 10.5 mm, Alumínium, pink
Rendelési szám	<a href="#">0138000000</a>
Típus	P 14/2 D01 RS SAKS4
GTIN (EAN)	4008190114664
Qty.	50 Stück

## P 14/2 D01 RS SAKS4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	10,5 mm	Mélység (coll)	0,413 inch
Magasság	11 mm	Magasság (coll)	0,433 inch
Átmérő	12 mm	Nettó tömeg	0,34 g

## Anyag adatok

Anyag	Alumínium	Szín	pink
-------	-----------	------	------

## Rendszer specifikációk

Változat	Biztosítóelem
----------	---------------

## Biztosítóbetétek

Olvadóbiztosíték-betét	E14	Szín	pink
Típus	Illesztőbetét E14 2 A betétekhez	Változat	Biztosítóelem
Áram	2 A		

## Kiegészítő műszaki adatok

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Méretetek

Átmérő	12 mm
--------	-------

## Névleges adatok

Névleges áram	2 A
---------------	-----

## Általános

Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
---------------------	--------------------

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	