

## TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Imagen de producto



El aluminio tiene la segunda mejor conductividad eléctrica después del cobre. Una ventaja es el bajo peso, y otra es la excelente protección contra la corrosión.

## Datos generales para pedido

Versión	Guía de montaje, sin coliso, Accesorios, 33 x 15 x 2000 mm, Aluminio, no probado
Código	<a href="#">0169300000</a>
Tipo	TS 32X15 2M/AL/BK
GTIN (EAN)	4008190105167
Cantidad	2 m

## TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Dimensiones y pesos

Profundidad	15 mm	Profundidad (pulgadas)	0,591 inch
Altura	33 mm	Altura (pulgadas)	1,299 inch
Anchura	2.000 mm	Anchura (pulgadas)	78,74 inch
Peso neto	235,5 g		

## Carril

Anchura de ranura

Carril de montaje previamente perforado No

Corriente de corta duración admisible  
por segundo conforme a la norma IEC  
60947-7-2 8,4 kACorriente térmica admisible con función  
PEN, máx. 192 A

Espesor 1,5 mm

Indicación de montaje Montaje directo

La resistencia contra cortocircuitos se  
corresponde con el conductor E-Cu 70 mm<sup>2</sup>

Longitud de la guía de montaje	mín.	0 mm
	nominal	2.000 mm
	máx.	2.000 mm

Longitud de ranura

Material Aluminio

Normas DIN EN 60715

Separación de ranura

Superficie no probado

## Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Homologaciones

ROHS Conformidad

## Descargas

Datos de ingeniería	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Datos de ingeniería	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Documentación del usuario	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Catálogo	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Folletos	

### TS 32X15 2M/AL/BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos



## TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## TS 32

TS 32

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

## Datos generales para pedido

Tipo	EWK 2	Versión
Código	<a href="#">0199360000</a>	Ángulo de fijación lateral, Wemid, beige, Carril: TS 32, atornillado
GTIN (EAN)	4008190023546	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	EWK 1 ALT	Versión
Código	<a href="#">0495160000</a>	Ángulo de fijación lateral, Poliamida 66, beige, Carril: TS 32, atornillado
GTIN (EAN)	4008190160777	
Cantidad	50 Pieza	
Tipo	EWK 1	Versión
Código	<a href="#">0206160000</a>	Ángulo de fijación lateral, Wemid, beige, Carril: TS 32, atornillado
GTIN (EAN)	4008190080020	
Cantidad	50 Pieza	

## Varillas de refuerzo



Los tirantes proporcionan una conexión mecánica entre varios bornes. Distribuyen la fuerza mecánica dentro de la aplicación y evitan que la regleta de bornes se separe.

## Datos generales para pedido

Tipo	SST 3 2M	Versión
Código	<a href="#">0152700000</a>	Accesorios, PIN de seguridad
GTIN (EAN)	4008190126193	
Cantidad	2 m	

## TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Material para el montaje

**Integrar, ampliar y personalizar: el complemento adecuado para cualquier aplicación**

La gama de accesorios totalmente estructurada de la nueva serie de cajas Klippon® TB te permite adaptarlas fácilmente a los requerimientos específicos de cada aplicación.

**Juegos de material de sujeción**

Los juegos de material de sujeción sirven para instalar de forma rápida y sencilla los soportes de placas de características, los soportes de documentos y las cubiertas contra la lluvia.

El **juego de sujeción para etiquetas SD** se requiere para instalar una placa de identificación o características de plástico (Trafolyte). Con ayuda de este juego podrás montar la placa de identificación o características directamente en la tapa de la caja. El juego de sujeción para etiquetas ha sido concebido especialmente para esta aplicación. Solo si se utiliza este juego de sujeción, se garantiza que no se producirán fugas en la carcasa ni daños en la etiqueta.

El **juego de sujeción universal TPSD** ha sido concebido para instalar de manera rápida y segura, por ejemplo, soportes para placas de características, cubiertas contra la lluvia o soportes para documentos. Usando este juego de sujeción se reduce al mínimo, e incluso elimina, el riesgo de fugas.

## Datos generales para pedido

Tipo	FKSC M6X8 D9/SW3	Versión
Código	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), Tornillo de sujeción, Material: Acero
GTIN (EAN)	4008190058258	
Cantidad	50 Pieza	

## Tornillos



Dependiendo del borne o también de los accesorios, ofrecemos diferentes tipos de tornillos como artículos adicionales o también piezas de repuesto.

## Datos generales para pedido

Tipo	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Versión
Código	<a href="#">0295900000</a>	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número
GTIN (EAN)	4008190133337	de polos: 1
Cantidad	50 Pieza	

Fecha de creación 17 de mayo de 2024 14:10:32 CEST

## TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

Tipo	FKSC M6X12 D9/SW3	Versión
Código	<a href="#">0353500000</a>	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número
GTIN (EAN)	4008190139285	de polos: 1
Cantidad	50 Pieza	

Tipo	FKSC M4X6 D8/SW2	Versión
Código	<a href="#">1567480000</a>	Serie SAK, Tornillo hexagonal, Herramientas para atornillar, Número
GTIN (EAN)	4008190033491	de polos: 1
Cantidad	100 Pieza	

## Soporte de guía de montaje



Los soportes para guía de montaje se pueden utilizar para montar carriles DIN en cualquier lugar del armario de distribución. El carril DIN en relieve o acodado resultante ofrece al instalador un montaje de componentes y un cableado más sencillo.

## Datos generales para pedido

Tipo	TSTW 5/M5	Versión
Código	<a href="#">0178100000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 5, Acero
GTIN (EAN)	4008190059651	
Cantidad	10 Pieza	

Tipo	TSTW 5/M5 ZN	Versión
Código	<a href="#">1779100000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 5, Acero
GTIN (EAN)	4032248169894	
Cantidad	10 Pieza	

Tipo	TST 2/M5	Versión
Código	<a href="#">1286600000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 5, Acero
GTIN (EAN)	4008190144777	
Cantidad	10 Pieza	

Tipo	TST 2/M6	Versión
Código	<a href="#">0101700000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 6, Acero
GTIN (EAN)	4008190069254	
Cantidad	10 Pieza	

Tipo	TSTW D 4.3	Versión
Código	<a href="#">1610110000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, Acero
GTIN (EAN)	4008190185305	
Cantidad	10 Pieza	

Tipo	TSTW 6/M6	Versión
Código	<a href="#">0164000000</a>	Pie de montaje para carril de montaje, M 6, Acero
GTIN (EAN)	4008190095345	
Cantidad	10 Pieza	

Tipo	SH 2	Versión
Código	<a href="#">0494920000</a>	Soporte de la barra colectora
GTIN (EAN)	4008190007584	
Cantidad	10 Pieza	

## TS 32X15 2M/AL/BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Pies de montaje



Los pies de montaje se utilizan para montar componentes que no pueden ajustarse directamente en un carril DIN.

## Datos generales para pedido

Tipo	MB M3/M5 CRM	Versión
Código	<a href="#">0503500000</a>	Tuerca de deslizamiento, M 5
GTIN (EAN)	4008190182083	
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	MB M5/M3 SW	Versión
Código	<a href="#">0553400000</a>	Tuerca de deslizamiento, M 5
GTIN (EAN)	4008190122263	
Cantidad	20 Pieza	
Tipo	MB M6/M4 GR	Versión
Código	<a href="#">0334900000</a>	Tuerca de deslizamiento, M 5, M 6
GTIN (EAN)	4008190057602	
Cantidad	20 Pieza	