

## PS 2.3 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Tesztadapter (kapocs), 20 mA
Rendelési szám	<a href="#">0180400000</a>
Típus	PS 2.3 RT
GTIN (EAN)	4008190060121
Qty.	20 Stück

## PS 2.3 RT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	32,5 mm	Mélység (coll)	1,28 inch
Magasság	5,4 mm	Magasság (coll)	0,213 inch
Szélesség	5,4 mm	Szélesség (coll)	0,213 inch
Nettó tömeg	1,21 g		

## Hőmérsékletek

Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-50 °C	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	100 °C
-------------------------------------	--------	-------------------------------------	--------

## Anyag adatok

Anyag	Poliamid 66	Szín	piros
UL 94 éghetőségi osztály	V-2		

## Rendszer specifikációk

Változat	Vizsgálódugó
----------	--------------

## Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa	Dugaszolt	Rögzítés típusa	Dugaszolt
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

## Névleges adatok

Névleges áram	20 mA
---------------	-------

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Csatlakozás típusa	Dugaszolható csatlakozás
--------------------	--------------------------

## Általános

Pólusszám	1	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	100 °C		

## Besorolások

ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ECLASS 9.0	27-14-11-48	ECLASS 9,1	27-14-11-48
ECLASS 10.0	27-14-11-48	ECLASS 11.0	27-14-11-48
ECLASS 12.0	27-14-11-48	ECLASS 13.0	27-25-03-04

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

**PS 2.3 RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

Engineering Data	<a href="#">CAD data – 02242_PS_2.3_RT_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
Tervezési adatok	<a href="#">Zuken E3.S</a>
User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	