

TSCH 6 DKI S4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---|
| Verze | Malá předělová deska (svorka), PA 66, Béžová, Trvalá provozní teplota, max.: 100 °C |
| Objednací číslo | 0190260000 |
| Typ | TSCH 6 DKI S4 |
| GTIN (EAN) | 4008190051075 |
| Množství | 100 ks |

TSCH 6 DK1 S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 11,5 mm | Hloubka (v palcích) | 0,453 inch |
| Výška | 4,65 mm | Výška (v palcích) | 0,183 inch |
| Šířka | 5 mm | Šířka (v palcích) | 0,197 inch |
| Čistá hmotnost | 0,11 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|---------------------------|
| Verze | Koncová a mezilehlá deska |
|-------|---------------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|--------|
| Materiál | PA 66 | Barevný | Béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

Další technická data

| | | | |
|-------------------|--------------|-----------|-----|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Příchytka | Ano |
|-------------------|--------------|-----------|-----|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000886 | ETIM 7.0 | EC000886 |
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |