

TSCH 6 DKI S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktillustration



En skiljeplatta används för visuell kretsavskiljning eller galvanisk isolation från intilliggande överkopplingar. Till skillnad från ändplatta kan konturen vara större än de angränsande kopplingsplintarna. Den bör dock inte vara mindre, eftersom den luft- och krypsträcka som krävs inom applikationen inte längre kan upprätthållas.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Skiljeskiva (plint), PA 66, beige, Varaktig driftstemperatur, max.: 100 °C
Art.nr.	0190260000
Typ	TSCH 6 DKI S4
GTIN (EAN)	4008190051075
Förp.	100 Stück

TSCH 6 DKI S4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	11,5 mm	Byggdjup (tum)	0,453 inch
Höjd	4,65 mm	Bygghöjd (tum)	0,183 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Nettovikt	0,11 g		

Temperaturer

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C
Varaktig driftstemperatur, max.	100 °C		

Allmänt

Monteringsanvisning	Direktmontage
---------------------	---------------

Materialdata

Material	PA 66	Färgkod	beige
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2		

Systemparametrar

Utförande	Änd- och mellanplatta
-----------	-----------------------

Ytterligare tekniska data

Monteringsanvisning	Direktmontage	rastbar	Ja
---------------------	---------------	---------	----

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format