

H6,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

0,25-6,0 mm² méretű vezetékekhez (AWG 24 - 10)

ónozott vörösréz

mérettűrések a DIN 46228 1. része szerint

- szállítás ömlesztve, műanyag tasakban

Általános rendelési adatok

Verzió	Érvéghüvely, Standard, 12 mm, 12 mm, Nem
Rendelési szám	0191900000
Típus	H6,0/12
GTIN (EAN)	4008190026851
Qty.	500 Stück
Csomagolás	loose

H6,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg	0,21 g
-------------	--------

Műszaki adatok

Változat	Standard	Árucikk leírása	Érvéghüvely műanyaggallér nélkül
----------	----------	-----------------	----------------------------------

Érvéghüvelyek

Csupaszolási hossz L1, mm	12 mm	Gallér átmérője (D2)	4,7 mm
Vezeték-keresztmetszet	12 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 10
Érintkező felület átmérője (D1)	6 mm ²	Érintkező felület hossza (L2)	12 mm
	3,5 mm		

Besorolások

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9,1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E499744

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
Tervezési adatok	Zuken E3.S
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	

H6,0/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Rajzok**