

## G 25/4.00A/F BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A túláram elleni védelem érdekében 5x25 mm-es, 250 mA és 6,3 A közötti olvadóbiztosíték-betéteket kínálunk.

## Általános rendelési adatok

Verzió	Miniatűr biztosító, gyors működésű, 4 A, G-Si. 5 x 25
Rendelési szám	<a href="#">0192800000</a>
Típus	G 25/4.00A/F BR
GTIN (EAN)	4008190115319
Qty.	10 Stück

## G 25/4.00A/F BR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

Mélység	5 mm	Mélység (coll)	0,197 inch
Magasság	25 mm	Magasság (coll)	0,984 inch
Szélesség	5 mm	Szélesség (coll)	0,197 inch
Nettó tömeg	1,4 g		

## Anyag adatok

Szín	Világosszürke
------	---------------

## Rendszer specifikációk

Változat	Biztosíték-tartozék
----------	---------------------

## Biztosítóbetétek

Feszültségesés	180 mV	Jellemzők	gyors működésű
Jelzés színe	barna	Névleges megszakítási teljesítmény	1,5 kA
Olvasási integrál	40 A <sup>2</sup> s	Olvasóbiztosíték-betét	G-Si. 5 x 25
Optikai működésjelzés	Igen	Szín	Világosszürke
Teljesítménykimenet (@ 1,5 In)	1,3 W	Változat	Biztosíték-tartozék
Áram	4 A		

## Névleges adatok

Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	4 A
---------------------	-------	---------------	-----

## Besorolások

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9,1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Letöltések

User Documentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalógusok	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Kiadványok	