

G 25/6.30A/F GN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x25 mm ve velikostech od 250 mA do 6,3 A.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Miniaturní pojistka, mžikový, 6,3 A, G-Si. 5 x 25
Objednací číslo	0192900000
Typ	G 25/6.30A/F GN
GTIN (EAN)	4008190135461
Množství	10 ks

G 25/6.30A/F GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	25 mm	Výška (v palcích)	0,984 inch
Šířka	5 mm	Šířka (v palcích)	0,197 inch
Čistá hmotnost	1,4 g		

Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

Údaje materiálu

Barevný	Světle šedá
---------	-------------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	250 V	Jmenovitý proud	6,3 A
------------------	-------	-----------------	-------

Pojistky

Barevný	Světle šedá	Barva kontrolky	Zelená
Doba tavení	170 A ² s	Jmenovitý vypínací výkon	1,5 kA
Kazetová pojistka	G-Si. 5 x 25	Optický funkční displej	Ano
Proud	6,3 A	Verze	Příslušenství pojistek
Vlastnosti	mžikový	Voltage drop	160 mV
Výstup příkonu (při 1,5 In)	1,8 W		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	