

G 25/10.0A/M RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Produktillustration**

För att skydda mot överström erbjuder vi patronsäkringsinsats med måtten 5 x 25 mm i storlek från 250 mA till 6,3 A.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Finsäkring, medeltrög, 10 A, G-Si. 5 x 25
Art.nr.	0193100000
Typ	G 25/10.0A/M RT
GTIN (EAN)	4008190023799
Förp.	10 Stück

G 25/10.0A/M RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	5 mm	Byggdjup (tum)	0,197 inch
Höjd	25 mm	Bygghöjd (tum)	0,984 inch
Bredd	5 mm	Byggbredd (tum)	0,197 inch
Nettovikt	1,3 g		

Märkdata

Märkspänning	250 V	Märkström	10 A
--------------	-------	-----------	------

Materialdata

Färgkod	ljusgrå
---------	---------

Säkringsinsatser

Egenskaper	medeltrög	Färgkod	ljusgrå
Indikatorns färg	röd	Märkbrytförmåga	1,5 kA
Optisk funktionsdisplay	Ja	Säkringsinsats	G-Si. 5 x 25
Smältintegral	370 A²s	Spänningsfall	150 mV
Ström	10 A	Uteffekt (@ 1,5 In)	3,2 W
Utförande	Säkringstillbehör		

Systemparametrar

Utförande	Säkringstillbehör
-----------	-------------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ECLASS 9.0	27-14-20-01	ECLASS 9.1	27-14-20-01
ECLASS 10.0	27-14-20-01	ECLASS 11.0	27-14-20-01
ECLASS 12.0	27-14-20-01	ECLASS 13.0	27-14-20-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	