

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 6 mm <sup>2</sup> , 800 V, 41 A, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám | <a href="#">0193280000</a>  |
| Típus          | SAK 6N BL   |
| GTIN (EAN)     | 4008190020644   |
| Qty.           | 100 Stück   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 49 mm   | Mélység (coll)   | 1,929 inch |
| Magasság    | 40 mm   | Magasság (coll)  | 1,575 inch |
| Szélesség   | 8 mm    | Szélesség (coll) | 0,315 inch |
| Nettó tömeg | 14,52 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet                       | Üzemi hőmérsékleti tartomány        | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                             |                                     |   |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C  |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                                    |   |                                     |                    |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV18ATEX8207U   | Tanúsítvány száma (IECEx)           | IECExTUR18.0017U   |
| Max. feszültség (ATEX)             | 550 V   | Áram (ATEX)                         | 41 A               |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 10 mm <sup>2</sup>  | Max. feszültség (IECEx)             | 550 V              |
| Áram (IECEx)                       | 41 A  | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEx) | 10 mm <sup>2</sup> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | EN 60079-7 jelölés                  |                    |
| 2014/34/EU címke                   | II 2 G D  | Ex eb II C Gb                       |                    |

## Anyag adatok

|                          |       |      |     |
|--------------------------|-------|------|-----|
| Anyag                    | PA 66 | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |     |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 1     |
| Szintek száma                 | 1    | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Sín                                | TS 32 |
| N funkció                     | Igen | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |                |                                    |       |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|-------|
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V          | C áram nagyság (CSA)               | 47 A  |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 154685-1501714 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 20 AWG         |                                    |       |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                    |   |      |
|---------------------|--------------------|---|------|
| Felszerelés típusa  | Felpattintható     | Hasonló kapcsok száma                               | 1    |
| Nyitott oldala      | jobb               | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |   |      |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                   |                        |               |
|--|-------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 6 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V             | Névleges áram          | 41 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 57 A              | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0,78 mΩ           | Névleges lökfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1,31 W            | Szennyezés súlyossága  | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |   |                   |
|--|----------------------|---|-------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup> |
|--|----------------------|---|-------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Biztosítócsavar  | M 3.5                | Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány   | oldalt               | Csatlakozások száma  | 2                    |
| Csupaszolási hossz   | 12 mm                | Iker érvéghüvelyek, max.   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Iker-érvéghüvelyek, min.   |                      | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Kés mérete   | 4,0 x 0,8 mm         | Meghúzási nyomaték, max.   | 1,6 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.   | 1,2 Nm               | Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A5                   |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval   | 3                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.  | 0,33 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 22               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.  | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás  | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |  |                      |

## UL névleges adatok

|   |        |   |       |
|---|--------|---|-------|
| C feszültség nagyság (UR)                   | 600 V  | C áram nagyság (UR)                         | 40 A  |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 8 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 22 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 8 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 22 AWG |   |       |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános

|                     |                    |  |        |
|---------------------|--------------------|--|--------|
| Szabványok          | IEC 60947-7-1      | Sín  | TS 32  |
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 22 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS                        | Megfelel    |
| UL File Number Search       | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR)      | E60693      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763     |

## Letöltések

|   |  |
|---|--|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation Of Conformity</a><br><a href="#">CFAT SAK 6N</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">Lloyds Register Certificate</a><br><a href="#">IECEX Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">Declaration of Conformity</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Product Change Notification                 | <a href="#">20210308 Technical Change SAK PA 32</a>  |
| User Documentation                          | <a href="#">Usage of terminals in EXi atmospheres</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI SAK 6N/32</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.


Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SCHT 7                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6517960000</a> | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Osztás, mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190001742              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## SAK-sorozat



Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AD 4 SAK6N                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6196600000</a> | Kapocsfedél, PVC, sárga, Magasság: 25 mm, Szélesség: 31.6 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4008190169336              | Mélység: 1 mm   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SAK-sorozat

SAK  
Series

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AP SAK4-10 RT              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6117900000</a> | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, piros         |
| GTIN (EAN)     | 4008190125059              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | AP SAK4-10 BL              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6117980000</a> | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, kék           |
| GTIN (EAN)     | 4008190171087              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | AP SAK4-10 I               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6117910000</a> | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, Világosszürke |
| GTIN (EAN)     | 4008190183707              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | AP SAK4-10                 | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6117960000</a> | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, bézs          |
| GTIN (EAN)     | 4008190081485              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | AP SAK4-10 DB              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6105100000</a> | Véglemez (kapcsok), 40 mm x 1.5 mm, sötétbézs     |
| GTIN (EAN)     | 4008190394875              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## Vizsgálódugók



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                       |
|----------------|----------------------------|-----------------------|
| Típus          | PS 4 F.STB 4               | Verzió                |
| Rendelési szám | <a href="#">6299600000</a> | Tesztadapter (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190074043              |                       |
| Qty.           | 20 Stück                   |                       |

## QL / SAK 6N



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | QL 10 SAK6N                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6338300000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190176679              | Osztás, mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | QL 15 SAK6N                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6221200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 15,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190042110              | Osztás, mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke                     |
| Qty.           | 10 Stück                   |  |
| Típus          | QL 2 SAK6N                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6194300000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190182854              | mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | QL 3 SAK6N                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6194400000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190063351              | mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 6:57:26 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | QL 4 SAK6N                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6194500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190025601              | mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 57 A, szürke                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Összekötőhüvelyek



## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | VH 19/5/3.4                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6285100000</a> | Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 5 mm, Szélesség: 5 mm,            |
| GTIN (EAN)     | 4008190189297              | Mélység: 17.5 mm, Cu Zn  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | VL 2 SAK6/10/SAKB          | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6135900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190036409              | mm (P): 6.50, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## SAK-sorozat

SAK  
Series

Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezzel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TW SAK4-10 HP/DBR/0.5      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6197100000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 40 mm x 55 mm, barna, sötétbész      |
| GTIN (EAN)     | 4008190146627              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TW 4 SAK4-10               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6130160000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, bézs                  |
| GTIN (EAN)     | 4008190096335              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TSCH 1                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6319160000</a> | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.: 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190097219              |   |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |

A létrehozás dátuma 2024. május 8. 6:57:26 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.



## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TW 4 SAK4-10 BL            | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6130180000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, kék |
| GTIN (EAN)     | 4008190114138              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |

## SAK-sorozat

SAK  
Series

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus          | STA 1/ZA SAK4-10           | Verzió                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1632450000</a> | Tesztadapter (kapocs), 250 V |
| GTIN (EAN)     | 4008190209636              |                              |
| Qty.           | 25 Stück                   |                              |

## Q / SAK



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | Q 3 SAK6N                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6456800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke  |
| GTIN (EAN)     | 4008190110277              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | Q 4 SAK6N                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6456900000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke  |
| GTIN (EAN)     | 4008190032579              |  |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | Q 10 SAK6N                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6457000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10, Osztás, mm (P): 8.00, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke |
| GTIN (EAN)     | 4008190153762              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | Q 2 SAK6N                  | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6456700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190150044              | mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 41 A, szürke                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Osztás, mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MC SDR             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456603              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 PLUS MC NE WS      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1046350000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248782055              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 800 Stück                  |   |

## SAK 6N BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC SDR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456610              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                 |
| Qty.           | 180 Stück                  |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6007130000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392012              |   |
| Qty.           | 500 Stück                  |   |

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | BFSC M3X25                 | Verzió                 |
| Rendelési szám | <a href="#">6292500000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190177027              |                        |
| Qty.           | 100 Stück                  |                        |

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | BFSC M3X22 PA/RT           | Verzió                 |
| Rendelési szám | <a href="#">6128900000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190084158              |                        |
| Qty.           | 100 Stück                  |                        |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203429              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 900 Stück                  |   |



## Tartozékok

## DEK 5/6

**WS/ DEK**

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

**A MultiMark előnyei:**

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">4007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |   |
| Qty.           | 600 Stück                  |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1856740000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400850              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 800 Stück                  |   |

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 PLUS MC SDR        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1046370000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248782079              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 160 Stück                  |   |

## SAK 6N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Tartozékok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/8 MC SDR             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1856750000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8 mm, Osztás, mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248400867              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 160 Stück                  |   |

## Vizsgálóaljszatók



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapothoz, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                      |
|----------------|----------------------------|----------------------|
| Típus          | STB 14/D6/4/M3 SAK10       | Verzió               |
| Rendelési szám | <a href="#">6169900000</a> | Tartozékok, Aljszató |
| GTIN (EAN)     | 4008190076665              |                      |
| Qty.           | 50 Stück                   |                      |