

## VL 2 SAK6N/SAKT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A kép illusztráció

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban,<br>Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 8.00, Szigetelt:<br>Nem, 32 A, szürke |
| Rendelési szám | <a href="#">0194700000</a>  |
| Típus          | VL 2 SAK6N/SAKT   |
| GTIN (EAN)     | 4008190148027   |
| Qty.           | 50 Stück  |

A létrehozás dátuma 2024. május 10. 7:38:05 CEST

A katalógus állapota 04.05.2024 / A műszaki módosítások jogát fenntartjuk.

## VL 2 SAK6N/SAKT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 1,5 mm | Mélység (coll)   | 0,059 inch |
| Magasság    | 14 mm  | Magasság (coll)  | 0,551 inch |
| Szélesség   | 7 mm   | Szélesség (coll) | 0,276 inch |
| Nettó tömeg | 0,86 g |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

## Anyag adatok

|       |       |      |        |
|-------|-------|------|--------|
| Anyag | Cu Zn | Szín | szürke |
|-------|-------|------|--------|

## Rendszer specifikációk

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez |
|----------|------------------------|

## Keresztösszekötő

|                            |                  |                           |      |
|----------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Keresztköött kapcsok száma | 2                | Névleges áram, többpólusú | 32 A |
| Típus                      | Keresztösszekötő |                           |      |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |                    |                 |                      |
|---|--------------------|-----------------|----------------------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | becsavart állapotban |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |                      |

## Méretetek

|                |      |
|----------------|------|
| Osztás, mm (P) | 8 mm |
|----------------|------|

## Névleges adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 32 A |
|---------------|------|

## Általános

|           |   |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 2 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**VL 2 SAK6N/SAKT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Műszaki adatok****Letöltések**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |