

RF RS 70 MI/A6 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Profilen RS 70 levereras i fasta längder. Genom att foga samman de enskilda delarna kan önskad längd byggas upp. Kretskortet skjuts in i profilen från sidan. Ändplattor avslutar profilen på sidorna. Här finns tillbehör för montagensmontering och direktmontage. Rasterfötterna är fast förbundna med profilen. Märkningsmöjligheter är integrerade i sidodelarna.

Allmänna beställningsdata

Artikelbeteckning	Montagefot, RS 70 orange, Mellanstycke, Montagefot, Bredd: 10 mm
Art.nr.	0213760000
Typ	RF RS 70 MI/A6 OR
GTIN (EAN)	4008190148850
Förp.	20 Stück

RF RS 70 MI/A6 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Djup	28,6 mm	Byggdjup (tum)	1,126 inch
Höjd	70 mm	Bygghöjd (tum)	2,756 inch
Höjd lägstbyggande	32 mm	Bredd	10 mm
Byggbredd (tum)	0,394 inch	Nettovikt	4,8 g

Materialdata

Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-2	CTI (Comparative Tracking Index)	600 ≤ CTI
Isoleringsmaterial	PA 66		

Allmänna data

Färgkod	orange	Färgtabell (jämförbar)	RAL 2000
Gjutbarhet	Nej	Skena	TS 32, TS 35
Skyddsklass	IP00		

Klassificeringar

ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ECLASS 11.0	27-18-27-92
ECLASS 12.0	27-18-27-92	ECLASS 13.0	27-19-06-04

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	CAD data – STEP
Kataloger	Catalogues in PDF-format
Broschyrer	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN PO OMNIMATE EN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Ritningar

