

QL 15 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzió | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 15, Osztas, mm (P): 7.90, Szigetelt: Nem, 32 A, szürke |
| Rendelési szám | 0221200000 |
| Típus | QL 15 SAK6N |
| GTIN (EAN) | 4008190042110 |
| Qty. | 10 Stück |

QL 15 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

| | | | |
|-------------|----------|------------------|------------|
| Mélység | 1 mm | Mélység (coll) | 0,039 inch |
| Magasság | 6 mm | Magasság (coll) | 0,236 inch |
| Szélesség | 116,6 mm | Szélesség (coll) | 4,591 inch |
| Nettó tömeg | 4,63 g | | |

Hőmérsékletek

| | |
|----------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

Anyag adatok

| | | | |
|-------|----------|------|--------|
| Anyag | Vörösréz | Szín | szürke |
|-------|----------|------|--------|

Rendszer specifikációk

| | |
|----------|------------------|
| Változat | Keresztösszekötő |
|----------|------------------|

Keresztösszekötő

| | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------|------------------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 15 | Névleges áram, 2 pólusú | 57 A |
| Névleges áram, többpólusú | 32 A | Típus | Keresztösszekötő |

Kiegészítő műszaki adatok

| | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Felszerelés típusa | becsavart állapotban | Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Rögzítés típusa | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |

Méretetek

| | |
|----------------|--------|
| Osztás, mm (P) | 7,9 mm |
|----------------|--------|

Névleges adatok

| | |
|---------------|------|
| Névleges áram | 32 A |
|---------------|------|

Általános

| | | | |
|-----------|----|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 15 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|----|---------------------|--------------------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9,1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

QL 15 SAK6N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Letöltések**

| | |
|--------------------|-------------------------------------------------|
| Engineering Data | CAD data – STEP |
| Tervezési adatok | Zuken E3.S |
| User Documentation | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalógusok | Catalogues in PDF-format |
| Kiadványok | |

QL 15 SAK6N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Összekötőhüvelyek



Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Típus | VH 12/4.9/3.3 | Verzió |
| Rendelési szám | 6249000000 | Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 4.9 mm, Szélesség: 4.9 mm, |
| GTIN (EAN) | 4008190129507 | Mélység: 12 mm, Vörösréz |
| Qty. | 100 Stück | |

QL rögzítőcsavarok



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

Általános rendelési adatok

| | | |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Típus | KISC M3X20.5/10 EK4 | Verzió |
| Rendelési szám | 6303000000 | Húzókegyel, Rögzítőcsavar, Acél |
| GTIN (EAN) | 4008190163686 | |
| Qty. | 100 Stück | |