

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

V některých aplikacích je praktické chránit připojení samostatnou pojistkou. Pojistkové svorky integrují pojistku do řadové svorky. Sortiment pojistek je široký, zahrnuje výklopné, šroubovací držáky a držáky plochých pojistek.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |   |
|-----------------|---|
| Verze           | Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 4 mm², 230 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, béžová / žlutá |
| Objednací číslo | <a href="#">0225760000</a>  |
| Typ             | ASK 1/EN LD 1D 230VAC   |
| GTIN (EAN)      | 4008190126773   |
| Množství        | 25 ks   |

Datum vytvoření 8. května 2024 20:26:19 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 51,5 mm | Hloubka (v palcích) | 2,028 inch |
| Výška          | 58 mm   | Výška (v palcích)   | 2,283 inch |
| Šířka          | 8,1 mm  | Šířka (v palcích)   | 0,319 inch |
| Čistá hmotnost | 13,64 g |                     |            |

## Teploty

|                               |                |                               |        |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C         |                               |        |

## Specifikace systému

|                               |   |                     |     |
|-------------------------------|---|---------------------|-----|
| Verze                         | Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru | Nutná koncová deska | Ano |
| Počet potenciálů              | 1   | Počet úrovní        | 1   |
| Počet svěrných bodů na úroveň | 2   | Počet pólů na řadu  | 1   |
| Úrovně propojené interně      | Ne  | PE připojení        | Ne  |
| Lišta                         | TS 35, TS 32  | N-funkce            | Ne  |
| PE funkce                     | Ne  | Funkce PEN          | Ne  |

## Údaje materiálu

|                              |       |         |                |
|------------------------------|-------|---------|----------------|
| Materiál                     | PA 66 | Barevný | běžová / žlutá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2   |         |                |

## Další technická data

|                 |           |                        |   |
|-----------------|-----------|------------------------|---|
| Otevřené strany | pravá     | Počet podobných svorek | 1 |
| Typ montáže     | Příchytka |                        |   |

## Data hodnocení

|                                   |                   |  |        |
|-----------------------------------|-------------------|--|--------|
| Jmenovitý průřez                  | 4 mm <sup>2</sup> | Jmenovité napětí                               | 230 V  |
| Jmenovité DC napětí               | 230 V             | Jmenovitý proud                                | 6,3 A  |
| Proud při maximu vodičů           | 6,3 A             | Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x              | 1 mΩ   |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí | 6 kV              | Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x | 1,02 W |
| Závažnost znečištění              | 3                 |  |        |

## Displejový prvek

|                      |    |
|----------------------|----|
| Typ napětí ukazatele | AC |
|----------------------|----|

## Pojistkové svorkovnice

|                      |              |                               |        |
|----------------------|--------------|-------------------------------|--------|
| Displej              | LED          | Držák pojistky (držák kazety) | otočné |
| Kazetová pojistka    | G-Si. 5 x 20 | Provozní napětí, max.         | 230 V  |
| Typ napětí ukazatele | AC           |                               |        |

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### UL data hodnocení

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) | 22 AWG |
| Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) | 12 AWG | Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) | 26 AWG |
| Č. osvědčení (UR)                          | E60693 |  |        |

### Vodiče k upevnění (další připojení)

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Typ připojení, další připojení | Šroubové připojení |
|--------------------------------|--------------------|

### Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

|  |                      |  |                     |
|--|----------------------|--|---------------------|
| Dvojdutinka, max.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Dvojdutinka, max.  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Délka odizolování  | 9 mm                 | Měřidlo podle IEC 60947-1  | A3                  |
| Počet připojení  | 2                    | Průřez propojení AWG, max.   | AWG 12              |
| Průřez propojení AWG, min.   | AWG 26               | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.                             | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.                             | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.                           | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.                           | 0,5 mm <sup>2</sup>  | Směr připojení   | na straně           |
| Svěrný šroub   | M 3                  | Typ připojení  | Šroubové připojení  |
| Typ připojení 2  | Šroubové připojení   | Upínací rozsah, max.   | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Upínací rozsah, min.   | 0,13 mm <sup>2</sup> | Utahovací moment, max.   | 0,8 Nm              |
| Utahovací moment, min.   | 0,6 Nm               | Velikost nože  | 0,6 x 3,5 mm        |
| Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS                | 2                    |  |                     |

### Všeobecně

|                            |              |                            |        |
|----------------------------|--------------|----------------------------|--------|
| Lišta                      | TS 35, TS 32 | Průřez propojení AWG, max. | AWG 12 |
| Průřez propojení AWG, min. | AWG 26       |                            |        |

### Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000899    | ETIM 7.0    | EC000899    |
| ETIM 8.0    | EC000899    | ETIM 9.0    | EC000899    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

### Shoda produktu s prostředím

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | b52a5893-ff9e-4f40-a221-35f12de6af41 |

### Důležitá poznámka

|                      |   |
|----------------------|---|
| Informace o produktu | Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce |
|----------------------|---|

**ASK 1/EN LD 1D 230VAC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technické údaje****Osvědčení**

Schválení



|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ROHS                  | Shoda  |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR)     | E60693 |

**Soubory ke stažení**

|   |   |
|---|---|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Declaration of Conformity</a>       |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## TS 32

TS 32

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicích a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | EWK 1                      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6206160000</a> | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 32, Přišroubováno |
| GTIN (EAN)      | 4008190080020              |   |
| Množství        | 50 ks                      |   |

## Řada SAK

SAK  
Series

Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | AP ASK1 BL                 | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6380380000</a> | Koncová deska (svorky), 52 mm x 1.5 mm, Modrá  |
| GTIN (EAN)      | 4008190126292              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |
| Typ             | AP ASK1                    | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6380360000</a> | Koncová deska (svorky), 52 mm x 1.5 mm, Běžová |
| GTIN (EAN)      | 4008190104115              |  |
| Množství        | 20 ks                      |  |

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Držák štítku značení



Držák značky nabízí možnost dodatečné montáže standardních značek s roztečí 5 nebo 5,1 mm. Úhlové držáky lze volitelně zacvaknout a lze je namontovat do všech standardních označovacích kanálů modulárních svorkovnic Klippon® Connect. Typy montážních značek naleznete v příslušném příslušenství držáku označení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                                     |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Typ             | BZT 1 WS 10/5              | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805490000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270231              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |
| Typ             | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verze                               |
| Objednací číslo | <a href="#">6805520000</a> | Příslušenství, Držák štítku značení |
| GTIN (EAN)      | 4032248270248              |                                     |
| Množství        | 100 ks                     |                                     |

### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | SCHS2                      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6337400000</a> | Označení přístrojů, Příslušenství x 8 mm, PVC, Barevný: černá |
| GTIN (EAN)      | 4032248396047              |   |
| Množství        | 1 ks                       |   |

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Řada SAK

SAK  
Series

Dělicí desky se používá pro optické oddělení obvodů nebo pro elektrickou izolaci od sousedních propojek. Na rozdíl od bočnice může být obrys větší než sousední svorkovnice. Neměl by však být menší, protože jinak již nelze udržet požadovaný odstup a povrchovou vzdálenost v rámci aplikace.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | TW SAKS2 HP/DBR/2          | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6607000000</a> | Předělová deska (svorka), Mezilehlá deska, 80 mm x 70 mm, Tmavě |
| GTIN (EAN)      | 4008190002732              | hnědá   |
| Množství        | 20 ks                      |   |

## Řada SAK

SAK  
Series

Nabídka produktů Weidmüller zahrnuje koncové držáky, které zaručují trvalou a spolehlivou montáž na přípojnicí a které brání sklouznutí. K dispozici jsou verze se šrouby i bez šroubů. Koncový držák nabízí více možností označení, také místo pro skupinové značky a rovněž držák zkušební zástrčky.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | EW 35                      | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6383560000</a> | Bočnice, Wemid, Běžová, Lišta: TS 35, Přišroubováno |
| GTIN (EAN)      | 4008190181314              |   |
| Množství        | 50 ks                      |   |


## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Objímka kontaktu



Jako příslušenství pro naše široké portfolio produktů se svorkami pojistek nabízíme také vhodné pojistkové vložky. Portfolio zahrnuje pojistky (miniaturní pojistky) pro ochranu zařízení (5x20 mm až 10x38 mm, pojistkové vložky E 14 až E 18, jakož i automobilové pojistky a automatické jističe. Měřicí kroužky pro držáky pojistky doplňují celkové portfolio.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |                            |
|-----------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ             | VH 25/5/3.4                | Verze                      |
| Objednací číslo | <a href="#">6553300000</a> | SAK řada, Objímka kontaktu |
| GTIN (EAN)      | 4008190095604              |                            |
| Množství        | 100 ks                     |                            |

### QB RA



Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | QB 2 WI RA8 IS             | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6461100000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN)      | 4008190034818              | Izolované: Ano, 27 A, Šedá  |
| Množství        | 50 ks                      |   |
| Typ             | QB 3 WI RA8 IS             | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6461200000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN)      | 4008190161699              | Izolované: Ano, 27 A, Šedá  |
| Množství        | 50 ks                      |   |
| Typ             | QB 4 WI RA8 IS             | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">6461300000</a> | Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 4, Rozteč v mm (P): 8.00, |
| GTIN (EAN)      | 4008190025373              | Izolované: Ano, 27 A, Šedá  |
| Množství        | 50 ks                      |   |

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## 5x20

5x20

Pro ochranu proti nadproudu nabízíme kazetovou pojistku s rozměry 5x20 mm ve velikostech od 100 mA do 6,3 A.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |  |
|-----------------|----------------------------|--|
| Typ             | G 20/2.50A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6431000000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 2.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)      | 4008190085513              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | G 20/4.00A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6431200000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 4 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)      | 4008190022983              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | G 20/0.50A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6430600000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.5 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)      | 4008190046835              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | G 20/5.00A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6431300000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 5 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)      | 4008190185381              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | G 20/6.30A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6431400000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 6.3 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)      | 4008190086053              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | G 20/0.20A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6430400000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.2 A, G-Si. 5 x 20  |
| GTIN (EAN)      | 4008190152383              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | G 20/2.00A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6430900000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 2 A, G-Si. 5 x 20    |
| GTIN (EAN)      | 4008190123567              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | G 20/0.25A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6430500000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.25 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)      | 4008190153991              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | G 20/3.15A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6431100000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 3.15 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)      | 4008190012977              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |
| Typ             | G 20/0.63A/F               | Verze  |
| Objednací číslo | <a href="#">6439000000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.63 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)      | 4008190131210              |  |
| Množství        | 10 ks                      |  |

Datum vytvoření 8. května 2024 20:26:19 CEST

Stav katalogu 04.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

|                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| Typ               | G 20/0.10A/F               | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6430300000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 0.1 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)        | 4008190077174              |   |
| Množství          | 10 ks                      |   |
| Typ               | G 20/1.00A/F               | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6430700000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 1 A, G-Si. 5 x 20   |
| GTIN (EAN)        | 4008190093877              |   |
| Množství          | 10 ks                      |   |
| Typ               | G 20/1.60A/F               | Verze   |
| Objednávací číslo | <a href="#">6430800000</a> | Miniaturní pojistka, mžikový, 1.6 A, G-Si. 5 x 20 |
| GTIN (EAN)        | 4008190031503              |   |
| Množství          | 10 ks                      |   |

## Pákové přípojky

Pákové propojení poskytuje mechanické připojení dvou oddělujících pák.



## Všeobecné objednávací údaje

|                   |                            |                                   |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Typ               | HEVB ASK 1                 | Verze                             |
| Objednávací číslo | <a href="#">6359500000</a> | Provozní nástroj, Pákový konektor |
| GTIN (EAN)        | 4008190039967              |                                   |
| Množství          | 50 ks                      |                                   |

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### DEK 5/8



#### WS/ DEK

MultiMark značky používají inovativní kompozitní materiál sestávající ze dvou komponent. Tuhý okraj podkladu značky se bezpečně připevňuje ke konektoru. Díky elastické povrchové úpravě se značka snadno připevňuje. Tento speciálně ražený materiál lze natáhnout, čímž lze pokrýt různé rozestupy, které se obzvláště u dlouhých svorkovnic nasčítají. Další výhoda: na materiál povrchu se skvěle tiskne a tím zaručuje trvanlivé značení odolné proti opotřebení. Rozlišení tisku 300 dpi také umožňuje velmi snadno čitelný potisk.

#### Vaše výhody s MultiMark

- Kompatibilní s modulárními svorkovnicemi společnosti Weidmüller
- Pevně držící a odolný tisk
- Kontinuální pásy šetří s časem při instalaci
- Snadná instalace díky inovativnímu kompozitnímu materiálu
- Velké pole pro štítek pro optimální čitelnost
- Vysoká flexibilita díky nezávislosti na výrobci

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/8 MM WS              | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">2007130000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Weidmueller, Bílá |
| GTIN (EAN)      | 4050118392012              |   |
| Množství        | 500 ks                     |   |

## ASK 1/EN LD 1D 230VAC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Prázdné



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/8 MC NE WS           | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">4856740000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)      | 4032248400850              | Weidmueller, Bílá   |
| Množství        | 800 ks                     |   |

### Vlastní tisk



Štítek Dekafix (DEK) je univerzální štítek pro všechny vodiče a zásuvné konektory i elektronické sub-sestavy. Tento systém je ideální pro krátké číselné sekvence a zahrnuje širokou řadu předtištěných značek. Pásky pro rychlou instalaci v jediném pracovním kroku. Potisk je dobře čitelný, má perfektní kontrast a je k dispozici v různých šířkách.

- Široká řada potitštěných značek pro okamžité použití
- Pásky pro rychlou instalaci
- Značky na konektory vhodné pro všechny kabelové konektory
- K dispozici jako čisté MultiCard, nebo se standardním potiskem

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                 |                            |   |
|-----------------|----------------------------|---|
| Typ             | DEK 5/8 MC SDR             | Verze   |
| Objednací číslo | <a href="#">4856750000</a> | Dekafix, Označení svorek, 5 x 8 mm, Rozteč v mm (P): 8.00 |
| GTIN (EAN)      | 4032248400867              | Weidmueller, Podle specifikace zákazníka                  |
| Množství        | 160 ks                     |   |