

VH 13.5/4.9/3.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Verzió	Csatlakozóhüvely (kapocs), Magasság: 4.9 mm, Szélesség: 4.9 mm, Mélység: 13.5 mm, Vörösréz
Rendelési szám	0248500000
Típus	VH 13.5/4.9/3.3
GTIN (EAN)	4008190022723
Qty.	100 Stück

VH 13.5/4.9/3.3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	13,5 mm	Mélység (coll)	0,531 inch
Magasság	4,9 mm	Magasság (coll)	0,193 inch
Szélesség	4,9 mm	Szélesség (coll)	0,193 inch
Átmérő	4,9 mm	Nettó tömeg	0,9 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Anyag adatok

Anyag	Vörösréz	Szín	szürke
-------	----------	------	--------

Rendszer specifikációk

Változat	Keresztösszekötő-lemez
----------	------------------------

Keresztösszekötő

Keresztkötött kapcsok száma	1	Típus	Keresztösszekötő
-----------------------------	---	-------	------------------

Kiegészítő műszaki adatok

Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat	Nem	Rögzítés típusa	becsavart állapotban
Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés		

Méretetek

Átmérő	4,9 mm	TS 32 eltolás	32,5 mm
--------	--------	---------------	---------

Általános

Pólusszám	1	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	---	---------------------	--------------------

Besorolások

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9,1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Engineering Data	CAD data – STEP
User Documentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	