

## STB 25 IH/GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A mérőhüvellyel a teszteszközöket lehet csatlakoztatni, szabványos 4.0 dugóval. Az alkalmazáson belüli potenciáltól függően különböző színeket lehet kiválasztani a mérőhüvelyekhez a gyors és egyszerű karbantartási munkához.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 13 mm, Mélység: 30 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">0267200000</a>                                  |
| Típus          | STB 25 IH/GE  |
| GTIN (EAN)     | 4008190002862   |
| Qty.           | 50 Stück  |

## STB 25 IH/GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |            |
|-------------|--------|------------------|------------|
| Mélység     | 30 mm  | Mélység (coll)   | 1,181 inch |
| Szélesség   | 7,2 mm | Szélesség (coll) | 0,283 inch |
| Nettó tömeg | 4,2 g  |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C         |                                     |        |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Anyag                    | PA 66 | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |             |
|----------|-------------|
| Változat | Tartósínhez |
|----------|-------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                      |   |     |
|--------------------|----------------------|---|-----|
| Felszerelés típusa | becsavart állapotban | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem |
| Rögzítés típusa    | becsavart állapotban |   |     |

## Méretetek

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Dugaszolási mélység | 13 mm |
|---------------------|-------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Letöltések

|                    |   |
|--------------------|---|
| Engineering Data   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Tervezési adatok   | <a href="#">Zuken E3.S</a>                      |
| User Documentation | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Katalógusok        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Kiadványok         |   |