

## QS 2/10/4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Verzió         | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, Pólusszám: 2, Osztás, mm (P): 10.00, Szigetelt: Igen, 44 A, bézs |
| Rendelési szám | <a href="#">0270860000</a>   |
| Típus          | QS 2/10/4  |
| GTIN (EAN)     | 4008190062620  |
| Qty.           | 20 Stück   |

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 34,5 mm | Mélység (coll)   | 1,358 inch |
| Magasság    | 20 mm   | Magasság (coll)  | 0,787 inch |
| Szélesség   | 12 mm   | Szélesség (coll) | 0,472 inch |
| Nettó tömeg | 7 g     |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 100 °C         |                                     |        |

## Anyag adatok

|                          |       |      |      |
|--------------------------|-------|------|------|
| Anyag                    | PA 66 | Szín | bézs |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |      |

## Rendszer specifikációk

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Változat | Keresztösszekötő-lemez |
|----------|------------------------|

## Keresztösszekötő

|                             |                  |                           |      |
|-----------------------------|------------------|---------------------------|------|
| Keresztkötött kapcsok száma | 2                | Névleges áram, többpólusú | 44 A |
| Típus                       | Keresztösszekötő |                           |      |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |                    |                 |           |
|---|--------------------|-----------------|-----------|
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Nem                | Rögzítés típusa | Dugaszolt |
| Telepítési útmutató                                 | Közvetlen rögzítés |                 |           |

## Méretetek

|                |       |
|----------------|-------|
| Osztás, mm (P) | 10 mm |
|----------------|-------|

## Névleges adatok

|               |      |
|---------------|------|
| Névleges áram | 44 A |
|---------------|------|

## Általános

|           |   |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 2 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000489    | ETIM 7.0    | EC000489    |
| ETIM 8.0    | EC000489    | ETIM 9.0    | EC000489    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | 20993c56-321a-4ec1-8646-b7d545a927f2 |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

## Letöltések

Engineering Data

[CAD data – STEP](#)

User Documentation

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Katalógusok

[Catalogues in PDF-format](#)

Kiadványok