

STB 25 IH/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Zkušební zásuvka slouží k připojení zkušebních zařízení se standardní zástrčkou 4.0. V závislosti na potenciálu v rámci aplikace lze zvolit různé barvy zkušebních zásuvek pro rychlé a snadné údržbářské práce.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|--|
| Verze | Konektor samice (svorka), Hloubka zásuvného připojení: 13 mm, Hloubka: 30 mm |
| Objednací číslo | 0271500000 |
| Typ | STB 25 IH/SW |
| GTIN (EAN) | 4008190030162 |
| Množství | 50 ks |

STB 25 IH/SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka | 30 mm | Hloubka (v palcích) | 1,181 inch |
| Šířka | 7,2 mm | Šířka (v palcích) | 0,283 inch |
| Čistá hmotnost | 4,26 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|--------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 °C |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 °C | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|--------------------|
| Verze | Pro montážní lišty |
|-------|--------------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál | PA 66 | Barevný | černá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-2 | | |

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Typ montáže | Přišroubováno | Typ upevnění | Přišroubováno |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Rozměry

| | |
|-----------------------------|-------|
| Hloubka zásuvného připojení | 13 mm |
|-----------------------------|-------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Technické údaje | Zuken E3.S |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |