

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

## Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Verzió         | Átvezető sorkapocs, Csavaros csatlakozás, 2.5 mm <sup>2</sup> , 800 V, 24 A, Csatlakozások száma: 2 |
| Rendelési szám | <a href="#">0279680000</a>  |
| Típus          | SAK 2.5 BL  |
| GTIN (EAN)     | 4008190076474   |
| Qty.           | 100 Stück   |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |            |
|-------------|---------|------------------|------------|
| Mélység     | 46,5 mm | Mélység (coll)   | 1,831 inch |
| Magasság    | 36,5 mm | Magasság (coll)  | 1,437 inch |
| Szélesség   | 6 mm    | Szélesség (coll) | 0,236 inch |
| Nettó tömeg | 6,91 g  |                  |            |

## Hőmérsékletek

|                                     |                              |   |
|-------------------------------------|------------------------------|---|
| Tárolási hőmérséklet                | Üzemi hőmérsékleti tartomány | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity |
| -25 °C...55 °C                      |                              |   |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C                       | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 100 °C  |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                                    |   |                                     |                   |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | TUEV18ATEX8207U   | Tanúsítvány száma (IECEX)           | IECEXUR18.0017U   |
| Max. feszültség (ATEX)             | 690 V   | Áram (ATEX)                         | 24 A              |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 6 mm <sup>2</sup>   | Max. feszültség (IECEX)             | 690 V             |
| Áram (IECEX)                       | 24 A  | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) | 6 mm <sup>2</sup> |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity | EN 60079-7 jelölés                  |                   |
| 2014/34/EU címke                   | II 2 G D  |                                     | Ex eb II C Gb     |

## Anyag adatok

|                          |       |      |     |
|--------------------------|-------|------|-----|
| Anyag                    | PA 66 | Szín | kék |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2   |      |     |

## Rendszer specifikációk

|                                    |  |                               |      |
|------------------------------------|--|-------------------------------|------|
| Változat                           | Csavaros csatlakozás, Csavarozható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges              | Igen |
| Potenciálok száma                  | 1  | Szintek száma                 | 1    |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2  | Potenciálok száma szintenként | 1    |
| Keresztkötött szintek belül        | Nem  | PE-csatlakozás                | Nem  |
| Sín                                | TS 32  | N funkció                     | Igen |
| PE működés                         | Nem  | PEN funkció                   | Nem  |

## CSA névleges adatok

|                                    |           |                                    |        |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|
| C feszültség nagyság (CSA)         | 600 V     | C áram nagyság (CSA)               | 25 A   |
| Tanúsítvány száma (CSA)            | 12400-129 | Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 10 AWG |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG    |                                    |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|   |                |                |      |
|---|----------------|----------------|------|
| Felszerelés típusa                                  | Felpattintható | Nyitott oldala | jobb |
| Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen           |                |      |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Névleges adatok

|  |                     |                        |               |
|--|---------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2,5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 800 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 800 V               | Névleges áram          | 24 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 41 A                | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1,33 mΩ             | Névleges lökfeszültség | 8 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0,77 W              | Szennyezés súlyossága  | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|  |                      |   |                     |
|--|----------------------|---|---------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Csavaros csatlakozás | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|--|----------------------|---|---------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Biztosítócsavar   | M 2.5                | Csatlakozás típusa   | Csavaros csatlakozás |
| Csatlakozási irány  | oldalt               | Csatlakozások száma  | 2                    |
| Csupaszolási hossz  | 10 mm                | Iker érvéghüvelyek, max.   | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Iker-érvéghüvelyek, min.  |                      | Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Kés mérete  | 0,6 x 3,5 mm         | Meghúzási nyomaték, max.   | 0,6 Nm               |
| Meghúzási nyomaték, min.  | 0,4 Nm               | Mérőeszköz, IEC 60947-1  | A3                   |
| Nyomaték nagysága DMS elektromos csavarhúzóval  | 1                    | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.  | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.   | 0,13 mm <sup>2</sup> | Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.   | AWG 10               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.  | AWG 26               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.   | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                   | 4 mm <sup>2</sup>    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                     | 6 mm <sup>2</sup>    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás  | 0,5 mm <sup>2</sup>  |

## UL névleges adatok

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| C feszültség nagyság (UR)                      | 600 V  | C áram nagyság (UR)                            | 20 A   |
| Tanúsítvány száma (UR)                         | E60693 | Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, max. (UR)  | 12 AWG |
| Vezetékméret, gyári vezetékvezetés, min. (UR)  | 22 AWG | Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, max. (UR) | 12 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékvezetés, min. (UR) | 22 AWG |  |        |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Általános

|  |               |  |        |
|--|---------------|--|--------|
| Szabványok                                       | IEC 60947-7-1 | Sín  | TS 32  |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, max. | AWG 10        | Vezeték csatlakozási keresztmetszet<br>AWG, min. | AWG 26 |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000897    | ETIM 7.0    | EC000897    |
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-20 | ECLASS 9,1  | 27-14-11-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| ROHS                        | Megfelel    |
| UL File Number Search       | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (UR)      | E60693      |
| Tanúsítvány száma (cURusEX) | E184763     |

## Letöltések

|   |   |
|---|---|
| Approval/Certificate/Document of Conformity | <a href="#">Attestation Of Conformity</a><br><a href="#">CFAT SAK 2.5</a><br><a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a><br><a href="#">CB Certificate</a><br><a href="#">CB Test Certificate</a><br><a href="#">DNVGL certificate</a><br><a href="#">IECEx Certificate</a><br><a href="#">ATEX Certificate</a><br><a href="#">UKCA declaration of conformity</a> |
| Engineering Data                            | <a href="#">CAD data – STEP</a>   |
| Product Change Notification                 | <a href="#">20210308 Technical Change SAK PA 32</a>   |
| User Documentation                          | <a href="#">Usage of terminals in EXi atmospheres</a><br><a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a><br><a href="#">NTI SAK 2.5/32</a>  |
| Katalógusok                                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>  |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SchT csoportos jelölőtartó



Az SchT 5 S csoportjelölő tartó közvetlenül felpattintható a TS 32 tartósínre (G-sín) vagy a TS 35 tartósínre (sorsorkapocssín). Emiatt a sorkapocs feliratozása a sorkapocstól és annak típusától függetlenül kialakítható.

Az SchT 5 és SchT 5 S védelmét ESO 5, STR 5 védőszalagok biztosítják.

Az SchT 7 egy elforgatható csoportos jelölő becsúsztható jelzőlapokhoz, mely minden további nélkül lehetővé teszi a kapocscsavar működtetését.

Az SchT 7 tartalmazza az ESO 7, STR 7 védőszalagot, vagy DEK 5 védelmet.

A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| Típus          | SCHT 7        | Verzió  |
| Rendelési szám | 6517960000    | SCHT, Sorkapocs jelölő, 39.3 x 8 mm, Osztás, mm (P): 7.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190001742 | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 20 Stück      |   |

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                       |   |
|----------------|-----------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC NE WS | Verzió  |
| Rendelési szám | 1011320000            | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248717644         | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück           |   |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## TS 32

TS 32

A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | EWK 1                      | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6206160000</a> | Végbak, Wemid, bézs, Sín: TS 32, becsavart állapotban |
| GTIN (EAN)     | 4008190080020              |   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## SAK-sorozat

SAK  
Series

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | AD 3 SAK2.5                | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6297900000</a> | Kapocsfedél, PVC, sárga, Magasság: 24 mm, Szélesség: 18 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4008190038229              | Mélység: 1 mm   |
| Qty.           | 50 Stück                   |   |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## SAK-sorozat

SAK  
Series

A véglapok a végbak előtt lévő utolsó moduláris kapocs nyitott oldalára vannak felszerelve. A véglap használata biztosítja a moduláris kapocs működését és a meghatározott névleges feszültséget. A véglap biztosítja, hogy ne lehessen hozzáérni az áram alatt lévő részekhez, és így a kapocs védelmet biztosítson az ujjak számára.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | AP SAK2.5                  | Verzió                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">6279560000</a> | Véglemez (kapcsok), 36.5 mm x 1.5 mm, bézs |
| GTIN (EAN)     | 4008190075736              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | AP SAK2.5 BL               | Verzió                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">6279580000</a> | Véglemez (kapcsok), 36.5 mm x 1.5 mm, kék  |
| GTIN (EAN)     | 4008190050702              |  |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Verzió                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 Stück                  |                         |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Vizsgálódugók




Az adapterek és teszt-dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------|
| Típus          | PS 2.3 RT                  | Verzió                       |
| Rendelési szám | <a href="#">6180400000</a> | Tesztadapter (kapocs), 20 mA |
| GTIN (EAN)     | 4008190060121              |                              |
| Qty.           | 20 Stück                   |                              |

## SAK-sorozat



Az áramkörök optikai elválasztására vagy a szomszédos keresztösszekötők elektromos szigetelésére elválasztólemezt használnak. A zárólemezrel ellentétben ennek alakja nagyobb lehet, mint a szomszédos sorkapcsok. Kisebb azonban nem lehet, különben az alkalmazásban szükséges légrések és kúszótávolságok nem tarthatók meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | TW SAK2.5 HP/TF/GE/1       | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6297100000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 52 mm, sárga                 |
| GTIN (EAN)     | 4008190161545              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TSCH 1                     | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6319160000</a> | Kis elválasztó (kapocs), PA 66, bézs, Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.: 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190097219              |   |
| Qty.           | 100 Stück                  |   |
| Típus          | TW SAK2.5 BL               | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6302880000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, kék                   |
| GTIN (EAN)     | 4008190047948              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |
| Típus          | TW SAK2.5                  | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">6302860000</a> | Elválasztó lemez (kapocs), Elválasztó lemez, 50 mm x 44 mm, bézs                  |
| GTIN (EAN)     | 4008190032968              |   |
| Qty.           | 20 Stück                   |   |



## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Q / SAK



A csavarozható keresztösszekötők egyszerűen fel- és leszerelhetők. A nagy érintkezőfelületnek köszönhetően még nagyobb áramerősségek is maximálisan megbízható érintkezés mellett vihetők át.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | Q 3 SAK2.5                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6337100000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 3, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190015411              | mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 24 A, szürke                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | Q 4 SAK2.5                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6337200000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 4, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190142902              | mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 24 A, szürke                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |
| Típus          | Q 10 SAK2.5                | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6368700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 10,        |
| GTIN (EAN)     | 4008190107796              | Osztás, mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 24 A, szürke                     |
| Qty.           | 20 Stück                   |  |
| Típus          | Q 2 SAK2.5                 | Verzió   |
| Rendelési szám | <a href="#">6337000000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), becsavart állapotban, Pólusszám: 2, Osztás, |
| GTIN (EAN)     | 4008190005801              | mm (P): 6.00, Szigetelt: Nem, 24 A, szürke                             |
| Qty.           | 50 Stück                   |  |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MC NE BL           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1238290000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118267327              | Weidmueller, kék  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1238330000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118323306              | Weidmueller, szürke                                       |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GE           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1238280000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118038750              | Weidmueller, sárga  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE WS           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609820000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203436              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE OR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1912090000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248540525              | Weidmueller, narancssárga                                 |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE BR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1454900000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118323313              | Weidmueller, barna  |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |
| Típus          | DEK 5/6 MC NE GN           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1238310000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4050118271812              | Weidmueller, zöld   |
| Qty.           | 1 000 Stück                |   |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 PLUS MC SDR        | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1038650000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248767908              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MC SDR             | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609830000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Osztás, mm (P): 6.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456603              | Weidmueller, Vevőspecifikus                               |
| Qty.           | 200 Stück                  |   |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Egyedi felirat



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC SDR           | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609850000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)     | 4008190456610              | Weidmueller, Vevőspecifikus                                 |
| Qty.           | 180 Stück                  |   |

## Csavarok



A sorkapcsoktól vagy a tartozékoktól függően különböző csavartípusokat kínálunk kiegészítő elemként vagy cserelakatrészként.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | BFSC M3X22 PA/RT           | Verzió                 |
| Rendelési szám | <a href="#">6128900000</a> | Rögzítőcsavar (kapocs) |
| GTIN (EAN)     | 4008190084158              |                        |
| Qty.           | 100 Stück                  |                        |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Üres



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

**Egyedi nyomtatáshoz:** Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | DEK 5/6.5 MC NE WS         | Verzió  |
| Rendelési szám | <a href="#">1609840000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6.5 mm, Osztás, mm (P): 6.50 |
| GTIN (EAN)     | 4008190203429              | Weidmueller, fehér  |
| Qty.           | 900 Stück                  |   |

## SAK 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkонтúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| Típus          | DEK 5/6 MM WS | Verzió  |
| Rendelési szám | 007120000     | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104 |   |
| Qty.           | 600 Stück     |   |

## Vizsgálóaljszatók



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                         |                      |
|----------------|-------------------------|----------------------|
| Típus          | STB 8.5/5/2.3/M3 SAK2.5 | Verzió               |
| Rendelési szám | 280600000               | Tartozékok, Aljszató |
| GTIN (EAN)     | 4008190023188           |                      |
| Qty.           | 50 Stück                |                      |