

**H0,75/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Pro vodiče od 0,25 do 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24–10)

pozinkovaná měď

rozměrová tolerance podle DIN 46228 část 1

- dodáváno volně v plastovém sáčku

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	vodič a dutinka, standard, 6 mm, 6 mm, Ne
Objednací číslo	<a href="#">0282700000</a>
Typ	H0,75/6
GTIN (EAN)	4008190019013
Množství	1 000 ks
Balení	volné

H0,75/6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,035 g
----------------	---------

## Technické údaje

Popis výrobku	Dutinka na vodič bez plastové manžety	Verze	standard
---------------	---------------------------------------	-------	----------

## Kabelové koncovky

Délka odizolování	6 mm	Délka povrchu kontaktu (L2)	6 mm
L1 v mm	6 mm	Průměr objímky (D2)	2,3 mm
Průměr povrchu kontaktu (D1)	1,2 mm	Průřez propojení AWG, max.	AWG 18
Průřez vodiče	0,75 mm <sup>2</sup>		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cULus)	E499744

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**H0,75/6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

