

**H0,75/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)För ledare på 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10 E-Cu)

Material E-Cu, galvaniskt förtent

Måttolerans enligt DIN 46228 del 1

- Löst förpackade i plastpåse

**Allmänna beställningsdata**

Artikelbeteckning	Ändhylsa, Standard, 6 mm, 6 mm, Nej
Art.nr.	<a href="#">0282700000</a>
Typ	H0,75/6
GTIN (EAN)	4008190019013
Förp.	1 000 Stück
Förpackning	lös

Skapandedatum den 8 maj 2024 22:14:30 CEST

Katalogversion 04.05.2024 / Tekniska ändringar förbehållna

H0,75/6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt	0,035 g
-----------	---------

## Tekniska data

Artikelbeskrivning	Ändhylsa utan plastkrage	Utförande	Standard
--------------------	--------------------------	-----------	----------

## Ändhylsor

Avisoleringslängd	6 mm	Kontaktytans diameter (D1)	1,2 mm
Kontaktytans längd (L2)	6 mm	Kragdiameter (D2)	2,3 mm
L1 i mm	6 mm	Ledardiameter	0,75 mm <sup>2</sup>
Ledardiameter, AWG, max	AWG 18		

## Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01
ECLASS 12.0	27-40-02-01	ECLASS 13.0	27-40-02-01

## Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
UL File Number Search	UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)	E499744

## Nedladdningar

Teknikuppgifter Data	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Kataloger	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschyrer	

**H0,75/6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**